

# KERN FXN3K-4N

Tischwaage geschützt durch Edelstahl und Schutzklasse IP68, auch mit Eichzulassung [M]



## Funktionen

SLEEP-Funktion:	ja
Wägen mit Toleranzbereich:	ja
Zählfunktion:	ja

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	95 %
Luftfeuchtigkeit (min.):	25 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-10 °C

## Energieversorgung

Batterie:	4x1.5 V Size D
Batterie-Betriebsdauer:	200 h

## Dienstleistungen (optional)

DAkkS-Kalibrierschein:	963-127
Justage auf Aufstellungsort:	961-247

## Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Tischwaage

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	325 x 365 x 225 mm
Bruttogewicht:	3,962 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	3,160 kg
UN-Nummer (Gefahrgut):	3496
Versandart:	Paketdienst

## Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	240 x 280 x 120 mm
Drehbare Fußschrauben:	ja
Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH):	240 x 280 x 120 mm
Libelle:	ja
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wägefläche (BxT):	236 x 195 mm

## Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	500 mg
Anwärmzeit:	30 min
Anzahl der Wägebereiche:	1
Auflösung:	6000
Außermittige Belastung bei 1/3 [Max]:	1,500 g
Einschwingzeit unter Laborbedingungen <sup>2</sup> s	

Empfohlenes Justiergewicht:	3 kg (M1)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	1 g
Reproduzierbarkeit:	500 mg
Tarierbereich:	-3 kg
Wägebereich [Max]:	3 kg
Wägeeinheiten:	lb kg PCS
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

## Anzeige

Display Ziffernhöhe (groß):	2,500 cm
-----------------------------	----------

## Zählen

Kleinste Teilgewicht beim Stückzählen (Labor):	500 mg
Kleinste Teilgewicht beim Stückzählen (Normal):	5 g
Zählaufösung:	6000

# KERN FXN3K-4N



Tischwaage geschützt durch Edelstahl und Schutzklasse IP68, auch mit Eichzulassung [M]

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

