

## fetra rouleur de palettes

force 1050 kg, plateau longueur x largeur 1210 x 810 mm, hauteur de charge 280 mm, pour train de remorques, plateforme ouvert, plateforme avec 4 coins de gerbage comme aide de rehausse, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, 4 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec freins en diagonale



**fetra**  
Transportgeräte



**Numéro d'article: 158779**

## fetra Cadre roulant pour palettes

**Pour transport sur remorque tractée Force 1050 kg**

rouleur de palettes





- force 1050 kg
- plateau longueur x largeur 1210 x 810 mm
- hauteur de charge 280 mm
- dimensions adaptées aux palettes européennes
- pour train de remorques
- plateforme ouvert
- plateforme avec 4 coins de gerbage comme aide de rehausse
- structure en acier, avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- 4 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec freins en diagonale
- Ø de roue 200 mm
- avec bandage polyuréthane
- moyeu avec roulement à billes de précision

- 10 années de garantie

## Détails techniques

appareil de manutention	châssis roulant	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
type de rouleur	rouleur de palettes	Ø de roue	200 mm
charge	1050 kg	équipement roue	2 roulettes pivotantes avec freins en diagonale
norme européenne	oui	hauteur	327 mm
fonction appareil de manutention	pour train de remorques	longueur	1255 mm
hauteur de charge	280 mm	largeur	855 mm
longueur de plateau	1210 mm	matériau	acier
largeur de plateau	810 mm	surface	finition peinture époxy
plateforme	ouvert	couleur	bleu brillant // RAL5007
équipement plateau	4 coins de gerbage comme aide de rehausse	modèle	1 roulette conductrice d'électricité
pneumatique	polyuréthane	garantie	10 années
roulement	roulement à billes de précision	Poids	289 kg

## Accessoires

158754		Poignée pour cadre roulant pour palettes, verrouillable, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158755		Timon et couplage pour cadre roulant pour palettes, en acier, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158781		dispositif de blocage de direction pour 1 roulette pivotante pour cadre roulant pour palettes, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158782		2 roulettes pivotantes avec levier fixe pour cadre roulant pour palettes, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal