

# GARTENHAUS DILBEEK, 28MM

Geschlossener Raum 250 x 320 cm



GARTENHAUS DILBEEK, 28MM  
513 x 320 cm

Gestaltungsbeispiel

- Seitliche Überdachung 263 x 320cm
- Hochwertiges nordisches Fichtenholz
- 28 mm Wandstärke
- Steck-Schraub-Eckverbindung





## Gartenhaus

### GARTENHAUS DILBEEK, 513 X 320 CM, NATUR

#### Datenblatt / Baubeschreibung

Material	Nordische Fichte
Farbe	Natur
Farbbehandlung	Unbehandelt
Größe	<b>513 x 320 cm</b>
Aufstellbreite (Sockelmaß)	<b>513 cm</b>
Aufstelltiefe (Sockelmaß)	<b>320 cm</b>
Außenbreite inkl. Dachüberstand	<b>553 cm</b>
Außentiefe inkl. Dachüberstand	<b>380 cm</b>
Traufenhöhe	<b>222 cm</b>
Gesamthöhe vorne	<b>249 cm</b>
Gesamthöhe hinten	<b>221.5 cm</b>
Wandart	<b>Blockbohlen</b>
Wandstärke	<b>28 mm</b>
Eckverbindung	<b>Trend, stumpf gestoßen</b>
Windverband	<b>Eckpfosten mit Verschraubung</b>
Anzahl Räume	<b>1</b>



Dachform	Pultdach
Dachaufbau	<b>19 mm Profilschalung mit Nut und Feder</b>
Material Dacheindeckung	<b>ohne</b>
Dachstärke	<b>19 mm</b>
Dachfläche	<b>20 m<sup>2</sup></b>
Dachblende	<b>Holzblende</b>
Dachneigung	<b>nach hinten</b>
Gefälle	<b>5 °</b>
Dachüberstand vorne	<b>40 cm</b>
Dachüberstand hinten	<b>20 cm</b>
Dachüberstand links	<b>20 cm</b>
Dachüberstand rechts	<b>20 cm</b>
Dachbahnbedarf á 5m <sup>2</sup>	<b>5 Rolle(n)</b>
Fußboden	<b>Holzdielen, unbehandelt</b>
Fußbodenstärke	<b>19 mm</b>
Grundlager	<b>Kantholz, imprägniert</b>
Maße Grundlager	<b>60 x 60 mm</b>
Grundfläche	<b>16.42 m<sup>2</sup></b>
Umbauter Raum	<b>38.63 m<sup>3</sup></b>
Schneelast (sk)	<b>0.75 kN/m<sup>2</sup></b>
Windstaudruck q	<b>0.65 kN/m<sup>2</sup></b>
Türen	<b>1x Doppeltür, vollverglast, 123,4 x 193 cm, Profilzylinderschloss mit 3 Schlüsseln</b>
Verglasung Tür 1	<b>Echtglas</b>
Fenster	<b>2x Einzelfenster 57,5 x 70,5 cm, Dreh-Kipp-Funktion, Echtglas 4x Fensterelement 25 x 77 cm, feststehend, Echtglas</b>
Anzahl Packstücke	<b>1</b>
Verpackungsmaß	<b>Breite: 560 cm, Höhe: 45 cm, Tiefe: 120 cm, 840 kg</b>
Verpackungsgewicht gesamt	<b>840 kg</b>
nicht im Lieferumfang enthalten	<b>Beton, Verankerung Grundlager mit Untergrund (Fundament)</b>
Garantie	<b>5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen</b>
Lieferhinweis	<b>Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland).</b>



---

Artikelnummer

**760671**

---

EAN-Nummer

**4018211760671**


---

## **GARTENHAUS DILBEEK, 28MM**


**513 x 320 cm**



Ansicht Vorne



Ansicht Rechts




## GARTENHAUS DILBEEK, 28MM

513 x 320 cm  
Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100



Grundriss




Ansicht Links




**GARTENHAUS DILBEEK, 28MM**  
**513 x 320 cm**  
**Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100**



Schnitt



Ansicht Hinten



**GARTENHAUS DILBEEK, 28MM**  
**513 x 320 cm**  
**Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100**

