

## Thurmetall station de recharge E-Bike

hauteur x largeur x profondeur 2095 x 600 x 500 mm, équipement électrique : par compartiment : 2 prises de courant 220 V, disjoncteur différentiel, disjoncteur de ligne, prises exécution D, A, NL, 5 compartiments, verrouillable avec serrure à cylindre, corps galvanisé avec revêtement en poudre de résine polyester en RAL7035 gris clair, face avant galvanisée avec revêtement en poudre de résine polyester en NCS S 6502-B gris métallique



**THURMETALL**



Numéro d'article: 228539



## Thurmetall Station de recharge E-Bike pour une recharge sûre et rapide des batteries

station de recharge E-Bike

- hauteur x largeur x profondeur 2095 x 600 x 500 mm
- structure en acier soudé
- équipé de 4 plateaux avec prises de courant, 1 ouverture de révision, auvent de protection contre la pluie
- équipement électrique : par compartiment : 2 prises de courant 220 V, disjoncteur différentiel, disjoncteur de ligne
- prises exécution D, A, NL
- 5 compartiments
- Fermeture avec protection contre la poussière via porte à battants

- verrouillable avec serrure à cylindre
- soubassement socle
- corps galvanisé avec revêtement en poudre de résine polyester en RAL7035 gris clair
- face avant galvanisé avec revêtement en poudre de résine polyester en NCS S 6502-B gris métallique
- indice de protection IP44 : corps étrangers > 1 mm, projections d'eau dans toutes les directions
- 5 années de garantie

## Détails techniques

|                         |  |                                  |   |
|-------------------------|--|----------------------------------|---|
| type de meuble          | armoire  | surface de corps                 | galvanisé avec revêtement en poudre de résine polyester |
| type d'armoire          | armoire de charge de batterie  | surface de face avant            | galvanisé avec revêtement en poudre de résine polyester |
| lieu d'utilisation      | extérieur  | couleur du corps                 | gris clair // RAL7035                                   |
| type de porte           | porte à battants   | couleur de la face avant         | gris métallique // NCS S 6502-B                         |
| hauteur                 | 2095 mm  | matériau de finition             | soudé   |
| largeur                 | 600 mm   | système de fermeture             | serrure à cylindre                                      |
| profondeur              | 500 mm   | soubassement                     | socle   |
| Variante nationale      | exécution D, A, NL   | hauteur de compartiment (ga.)    | 435 mm  |
| équipement armoire      | 4 plateaux avec prises de courant, 1 ouverture de révision, auvent de protection contre la pluie | largeur de compartiment (ga.)    | 500 mm  |
| compartiments           | 5 pièce  | profondeur de compartiment (ga.) | 470 mm  |
| nombre de prises        | 8 pièce  | verrouillable                    | oui   |
| équipement électrique   | par compartiment :<br>2 prises de courant 220 V, disjoncteur différentiel, disjoncteur de ligne  | garantie                         | 5 années  |
| indice de protection IP | 44 : corps étrangers > 1 mm, projections d'eau dans toutes les directions                        | Poids                            | 85 kg   |
| matériau                | acier  |                                  |   |