

Moravia glissière de protection anticollision BLACK BULL

élément : planche simple, convient pour le extérieur, hauteur x largeur 100 x 1200 mm, en acier galvanisé avec revêtement en plastique coloris jaune

Numéro d'article: 523865



MORAVIA
kompetent und fair



Moravia Glissière de protection anticollision BLACK BULL

glissière de protection anticollision





- élément : planche simple
- convient pour le extérieur
- profilé C
- hauteur x largeur 100 x 1200 mm
- épaisseur de cloison 3 mm
- en acier galvanisé avec revêtement en plastique coloris jaune
- livré matériel de montage inclus

Détails techniques






sécurisation de la circulation	équipement de sécurité	profilé	profilé C
équipement de sécurité	protection anti-collision	matériau	acier
type de protection anti-collision	glissière de protection anticollision	surface de protection anti-collision	galvanisé // revêtement en plastique
élément	planche simple	couleur de la protection anti-co	jaune
lieu d'utilisation	extérieur	volume de livraison	matériel de montage inclus
hauteur	100 mm	exécution couleur	jaune

largeur	1200 mm	Poids	11 kg
épaisseur de cloison	3 mm		

Accessoires

523878		glissière de protection anticollision, élément : montant, convient pour le extérieur, hauteur x longueur 465 x 80 mm, en acier galvanisé avec revêtement en plastique coloris jaune, à cheviller dans la plaque de fond
523879		embout de fermeture pour glissière de protection anticollision, en noir
523880		kit de connexion pour glissière de protection anticollision, en acier, avec revêtement en zinc anti-corrosion
523881		kit de connexion pour glissière de protection anticollision, en acier galvanisé avec revêtement coloris jaune

Cela s'adapte aussi ...

505094		miroir spécifique, diamètre 600 mm, Visibilité maximale 4 m, miroir en verre acrylique, cadre en plastique coloris noir/jaune
505112		peinture de marquage pour atelier, couleur standard, en RAL1003 jaune de sécurité, capacité 5 l
505371		potelet à sangle, avec 1 courroie(s), longueur de la courroie 3 m, largeur 50 mm, diamètre de montant 60 mm, courroie en rouge/blanc, montant en aluminium coloris rouge
529543		corde de délimitation, bande longueur x largeur 500 m x 80 mm, en polyéthylène en rouge/blanc
532210		panneau de sortie de secours, Issue de secours à gauche, Flèche à gauche, étiquette, en film plastique, surface à longue postluminescence, hauteur x largeur 150 x 300 mm