

## Sichtlagerkasten

### Top

Höhe x Breite x Tiefe 125 x 150 x 230 / 200 mm, Aus Polypropylen in grün

VE 20 Stück

Artikelnummer: 383974



## Sichtlagerkasten Top

### hoch belastbar durch kräftige Hohlraumprofile

Sichtlagerkasten



- Höhe x Breite x Tiefe 125 x 150 x 230 / 200 mm
- Aus Polypropylen in grün
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C
- Lebensmittelecht, geeignet für unverpackte Lebensmittel nach RAL A 74, cadmiumfrei
- Boden angeraut
- Einfacher Transport durch stirnseitige Griffmulde
- Mit Etikettierfläche
- Geeignet für Rollenbahnen und Durchlaufregale
- Lieferung inklusive Etiketten

## Technische Details





Behältertyp	Sichtlagerkasten	stapelbar	ja
Euronorm	nein	stapelbar durch	Stapelnoppen
elektrisch leitend	nein	Griff	stirnseitige Griffmulde
Höhe	125 mm	Beschriftungsfeld	Etikettierfläche

Breite	150 mm	rollenbahnggeeignet	ja
Tiefe	230 mm	Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis +90 °C
Bodentiefe	200 mm	Lebensmittelgeeignet	ja
Material	Polypropylen	Gefahrstoffeeignung	verschiedene Stoffe, bitte anfragen
recyclebar	ja	Farbe	grün
Wandkonstruktion	geschlossen	Größe	3 - HxBxT 125x150x230/200 mm
Wand Ausstattung	abgerundete Anlaufkanten // kräftige Hohlraumprofile	Lieferumfang	inklusive Etiketten
Bodenkonstruktion	angeraut	Gewicht	0,29 kg

## Zubehör

384649		Sichtscheibe, für Sichtlagerkasten Höhe x Breite 125 x 150 mm
447829		Staubdeckel, Aus Plexiglas, für Sichtlagerkasten, Breite x Tiefe 150 x 230 / 200 mm, in transparent

## Dazu passt auch ...

209420		Regal mit Sichtlagerkästen - Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 760 x 1000 x 430 mm, 104 Kästen aus Polyethylen, Nutzung beidseitig, Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
524162		Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4 Füße, Ausstattung: 2 Schubladen, 1 Ablageboden, Verschließbar mit Zylinderschloss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
529930		Leichte Universal-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 6 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podest mit Anti-Rutsch-Einsätzen, Standhöhe 1,25 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm, Aus Aluminium
531075		Regal mit Sichtlagerkästen - Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1020 x 200 mm, 72 Kästen aus Polypropylen in rot, Nutzung einseitig, Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7012 Basaltgrau