


Hoja de Datos Técnicos

Código de artículo:

111-01960

T18R



Categoría de productos	Bridas de Uso Externo (Resistentes a los UV)
Familia de productos	Serie T en PA66W Negro
Material	Poliamida 6.6, UV-estabilizada (PA66W)
Color	Negro (BK)
Alt. (H)	3,7 mm
Ancho (W)	2,5 mm
Apli. Ø max.	22 mm
Apli. Ø min.	1,5 mm
Certificación	ANSI/UL 62275, csa-C22.2 no. 62275
Cierre Reutilizable (Sí/No)	No
Contenido	100 Pzas
Contenido del paquete embalado en	pzs.
Espesor (T)	1,0 mm
Estabilizado UV (Sí/No)	Sí
Flamabilidad	UL94 V2
Libre de Halógenos	Sí
Long. (L)	100,0 mm
Mín.F. Tensión	80 N
Peso	0,000327 kg
Serrado	Dentado Interno
Temp. Trabajo - °C	-40 °C a +85 °C
UL-File Número	E85319
Variante	Dentado Interno

