


## Thurmetall armoire à tiroirs

hauteur x largeur x profondeur 1000 x 605 x 695 mm, 12 tiroir(s), verrouillable avec serrure à cylindre, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures

Numéro d'article: 526257



## Thurmetall Armoire à tiroirs

### Force par tiroir 75 kg

armoire à tiroirs

- hauteur x largeur x profondeur 1000 x 605 x 695 mm
- structure en acier
- avec poignée barre
- avec cadre pour étiquettes
- 12 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 12x75 mm
- force par tiroir 75 kg
- tiroirs rail télescopique, extension 100 %
- Réglable au pas de 25 mm
- tiroirs avec système de code de couleur
- avec blocage d'extension
- verrouillable avec serrure à cylindre
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures

THURMETALL










- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- certification GS et TÜV
- 5 années de garantie


## Détails techniques




type de meuble	armoire	extension tiroir	100 %
type d'armoire	armoire à tiroirs	tiroir réglable en hauteur	25 mm
matériau	acier	champ d'inscription	cadre pour étiquettes
hauteur	1000 mm	surface de corps	finition peinture époxy
largeur	605 mm	surface de face avant	finition peinture époxy
profondeur	695 mm	blocage d'extension	blocage d'extension
équipement armoire	tiroirs	verrouillable	oui
nombre de tiroirs	12 pièce	système de fermeture	serrure à cylindre
nombre x hauteur tiroirs	12x75 mm	cloison de séparation médiane	non
hauteur frontale 75 mm	12 pièce	poignée	poignée barre
capacité de charge de tiroir	75 kg	roulant	non
grille de compartimentage longit	50 mm	certification	GS // TÜV
grille de compartimentage transv	30 mm	garantie	5 années
glissière tiroir	rail télescopique	Poids	169 kg

## Accessoires

501100		cloison de séparation, 3 séparateurs longitudinaux + 8 séparateurs en tôle, convient pour largeur de tiroir 500 mm, hauteur frontale 75 mm, largeur 500 mm
501140		kit de bacs de rangement, composé de 18 bacs, 6 x l x P 100x100 mm, 12 x l x P 100x200 mm, convient pour largeur de tiroir 500 mm, hauteur frontale 75 mm, largeur 500 mm
501154		kit de bacs de rangement, composé de 15 bacs, 15 x l x P 100x200 mm, convient pour largeur de tiroir 500 mm, hauteur frontale 75 mm, largeur 500 mm
501166		insert de caoutchouc mousse, convient pour largeur de tiroir 500 mm, largeur 500 mm, en noir
501170		tapis de sol anti-dérapage, convient pour largeur de tiroir 500 mm, largeur x profondeur 500 x 400 mm, épaisseur 5 mm, en anthracite
532138		Bande inscriptible, pour armoire à tiroirs, largeur 30 mm
532139		Bande inscriptible, pour armoire à tiroirs, largeur 50 mm

## Cela s'adapte aussi ...

147357		pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml
--------	---	--

194847		<p>revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, En PVC avec surface striée dans le sens de la longueur coloris gris</p>
520197		<p>boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé</p>
974176		<p>bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 125 x 145 x 230 / 200 mm, en polypropylène en rouge</p>