


haspel

behuizing open, voor slanglengte 20 m, voor waterhogedruk 90°C, 350 bar, DN 8

Artikelnummer: 106624



Slanghaspel

Voor water-hogedruk 90°C

haspel

- van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL5010/7036
- behuizing open
- voor slanglengte 20 m
- voor waterhogedruk 90°C
- 350 bar
- DN 8
- aansluiting 3/8"
- bouwhoogte 455 mm
- met veer is 2-voudige vergrendeling per omdraaiing mogelijk
- ter bevestiging aan de muur
- levering inclusief slanghaspel

Technische details

uitrusting werkplaats	haspel	opstelling	wand
type behuizing	open	materiaal	staal
voor slanglengte	20 m	oppervlak	kunststof coating
binnendiameter	DN 8	kleur	RAL5010/7036
aansluiting	3/8"	incl. slang/kabel	nee
medium	waterhogedruk 90°C	inhoud levering	inclusief slanghaspel
max. druk	350 bar	gewicht	28 kg
bouwhoogte	455 mm		

Gerelateerde Producten

156768		zwenkbare bevestigingsplaat voor haspel, voor haspel, ter bevestiging aan de muur, 165 ° zwenkbaar
--------	--	--

Dit past ook bij ...

501757		set kettingstaanders, set bestaande uit: 6 kettingstaanders, 10 m ketting, 10 verbindingsschakels, 10 inhanghaken, paal diameter 40 mm, lengte 10 m, paal van kunststof in rood/wit, in rood/wit
505160		presentatiehoes, DIN A4 in staand formaat, frame van staaldraad met kunststof ommanteling in rood, frame met metalen oog
591199		perfolaat, blad hoogte x breedte 450 x 1000 mm