

## **VARIOfit** **rolplateau met duwstang**

draagvermogen 250 kg, laadvlak  
lengte x breedte 605 x 500 mm,  
platform van hout, onderstel met  
slag- en krasvaste poedercoating in  
RAL5010 gentiaanblauw, 2 zwenk-  
en 2 bokwielen, zwenkwielen met  
rem en voetbescherming

**Artikelnummer: 221834**



**VARIOfit**



**12**  
**YEARS**  
**WARRANTY**



## **VARIOfit Rolplateau met duwstang** **gemakkelijk te verplaatsen met één hand**

rolplateau met duwstang





- draagvermogen 250 kg
- laadvlak lengte x breedte 605 x 500 mm
- hoogte x lengte x breedte 880 x 880 x 500 mm
- platform van hout
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- staalconstructie, gelast
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem en voetbescherming
- wiel Ø 125 mm
- met rubber-banden op kunststof-velg
- wielnaaf met kogellager

- 12 jaar garantie

## Technische details

transporttoestel	dolly	banden	rubber
type roller	rolplateau met duwstang	materiaal velg	kunststof
draagvermogen	250 kg	wiellager	kogellager
euronorm	nee	wieluitrusting	zwenkwielen met rem en voetbescherming
lengte laadvlak	605 mm	wiel-ø	125 mm
breedte laadvlak	500 mm	hoogte	880 mm
materiaal platform	hout	lengte	880 mm
etages aantal	1 stuks	breedte	500 mm
materiaal	staal	oppervlak	m. poedercoating
materiaal verwerking	gelast	garantie	12 jaar
stuurstang	ja	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen	gewicht	11 kg

## Dit past ook bij ...

149735		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 400 x 300 mm, van polypropyleen in grijs/rood, Wanden gesloten, bodem gesloten
215913		golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 600 x 400 x 300 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat