

## zuigheffer

horizontaal draagvermogen 35 kg, 2 zuigscha(a)l(en) met Ø 150 mm, met zuigschalen met scharnier, romp van kunststof



Artikelnummer: 329345

## Zuigheffer

### met 2 zuigschalen

zuigheffer

- horizontaal draagvermogen 35 kg
- geschikt voor gewelfde vlakken
- 2 zuigscha(a)l(en) met Ø 150 mm
- met zuigschalen met scharnier
- romp van kunststof

## Technische details

hijswerktuig	hijswerktuig	diameter schijven	150 mm
hijswerktuigtype	plaatheffer	zuigschalen aantal	2 stuks
type plaatheffer	zuigheffer	hefwerktuig uitrusting	zuigschalen met scharnier
horizontaal draagvermogen	35 kg	materiaal	kunststof
geschikt voor (product/materiaal)	gewelfde vlakken	gewicht	0,75 kg

## Dit past ook bij ...

221159



beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met antibeslag-/antikraslaag, helder, met UV-filter, uitrusting: beugel en neusbrug met zachte bekleding

221283		werkhandschoen, van dril/rundsplitleer, handrug van dril, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm
224764		Bezerset, set bestaande uit: 5 x paardenhaarbezem, 5 x steel en 1 x stoffer en blik, Werkbreedte 500 mm, hout-steel, voor fijn stof
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm