

BS-ROLLEN

Rollenständer

Allseitenrolle aus Kunststoff,
Rollendurchmesser 50 mm, Traglast
100 kg, Bahnbreite 350 mm, Höhe
630 - 1100 mm

Artikelnummer: 524986



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Rollenständer für Materialzufuhr mit Allseitenrollen




Rollenständer

- Allseitenrolle aus Kunststoff
- Rollendurchmesser 50 mm
- Traglast 100 kg
- Bahnbreite 350 mm
- Höhe 630 - 1100 mm
- Rahmen aus Stahl mit Lackierung

Technische Details

Fördertechnik	Förderbahnen	ausziehbar	nein
Bahntyp	Allseiten-Bahn	Bahnbreite	350 mm
Bahnkomponente	Rollenständer	Höhe	630-1100 mm
Rollentyp	Allseitenrolle	Material Rahmen	Stahl
Material Rolle	Kunststoff	Rahmenoberfläche	lackiert
Durchmesser Rolle	50 mm	Gewicht	7 kg
Traglast	100 kg		

Dazu passt auch ...

505362		Gurtwarständer, mit 1 Gurt(en), Pfosten Durchmesser 83 mm, Länge 3,7 m, Gurt in gelb/schwarz, Pfosten aus PVC in schwarz
520983		Mobiler Scherenhubtisch, Traglast 500 kg, Plattform Länge x Breite 855 x 500 mm, Einzelschere aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
523822		Bodenmarkiergerät-Set, Set bestehend aus: 1 Markiergerät, 1 Schlagschnur, 1 Zubehörteil, 1 Dose Markierpulver, 1 Parkplatzhilfsplan, Strichbreite 30 - 100 mm