

Artikelnummer: 135413

Kurzbeschreibung: Afvoerkraan voor industriële busen 5 + 10 l, DIN 45, voor chemicaliën, zuren & logen, draaigreep, PE, wit-rood



Langbeschreibung: Afvoerkraan voor industriële busen, geschikt voor chemicaliën, zuren & logen, draaigreep, PE, wit-rood, diverse uitvoeringen: Met behulp van deze aftapkraan voor industriële busen kunt u het vullen en decanteren van productierelevante chemicaliën, zuren en logen in uw bedrijf veel eenvoudiger maken. De afvoersnelheid is meer dan 3,5 l per minuut - een geïntegreerd ventilatiesysteem zorgt voor een snelle en soepele afvoer. Het werd in Duitsland vervaardigd uit wit-rood, onbreekbaar en voedselveilig polyethyleen (PE). De praktische draaigreep maakt een nauwkeurige dosering en een veilige sluiting mogelijk. Bovendien kan de bisfenol A-vrije aftapkraan gemakkelijk 360° in elke positie worden gedraaid en is hij temperatuurbestendig tussen -20° C en +70° C. Hij is bovendien uitgerust met een aansluiting voor een slang. U krijgt deze uitloopkraan voor industriële busen met een garantie van 3 jaar en een drukweerstand tot 0,4 bar, optioneel in verschillende uitvoeringen met betrekking tot het toelaatbare busvolume en de geïntegreerde DIN-schroefverbinding. **Hint:** Deze aftapkraan is niet geschikt voor het gebruik en de dosering van brandstoffen en lichte vloeistoffen. **Meer details:**

- Hoogwaardige aftapkraan voor gebruik in combinatie met industriële busen
- Zeer goede weerstand tegen chemicaliën, zuren en alkaliën
- Temperatuurbestendig in het bereik tussen -20° C en +70° C
- Vrij van bisfenol A (BPA)
- Drukbestendig tot maximaal 0,4 bar
- 360° draaibaar naar elke positie
- Met praktische draaigreep
- Maakt een snelle en vlotte afvoer mogelijk dankzij de geïntegreerde ventilatie
- Sproeieraansluiting voor een slang
- Optioneel in verschillende varianten met betrekking tot toelaatbaar busvolume
- geïntegreerde DIN-schroefverbinding
- Ontlaadsnelheid: meer dan 3,5 l per minuut
- Buitendiameter van de doorvoeropening: 19 mm of 3/4 inch (uitschuifbare zone)
- Materiaal: in elk geval polyethyleen (PE), onbreekbaar en voedselveilig
- Kleur: wit-rood
- Garantie: 3 jaar elk
- Gemaakt in Duitsland

