




## Klemmprüfspitzen

### MICRO-KLEPS



Produkt	MICRO-KLEPS
Beschreibung	Miniatur-Klemmprüfspitze mit drehbarer Greifzange (SMD-Technik). Der isolierte Schaft kann bis 35° gebogen werden. Geeignet für sehr dünne Drähte und dicht nebeneinander liegende Kontaktstellen (IC Rastermaß 1,27 mm). Steckbar mit MKL(...) und MAL(...) - Leitungen
Betriebsanleitung	BA002
Artikel-Nr. / *Farbe	9739721xx <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  00 schwarz         </div> <div style="text-align: center;">  01 rot         </div> </div>
Zeichnung	
Technische Daten	
Anschluss	2 x ungefederter Stift Ø 0,64 mm
Bemessungsspannung	30 VAC / 60 VDC
Messkategorie lt. IEC61010	O <sup>(2)</sup>

0,64 mm System

Bemessungsstrom (Derating Kurve beachten)	2 A
Werkstoff-Kontaktstift	Messing, vergoldet
Gehäusematerial	PBT
Temperaturbereich lt. IEC61010 <sup>(1)</sup>	-25 °C bis +70 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	HB
Klemmart	drehbare Greifzange, verzinkt
Klemmbereich	1,6 mm

<sup>(1)</sup> Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen

<sup>(2)</sup> Ohne bemessene Messkategorie, für Stromkreise die nicht direkt mit dem Netz verbunden sind

Stand: 21.06.2022

Stand: 21.06.2022