


Kranhakentraversen starr STS Tragfähigkeit 1000 - 10000 kg

Der Typ STS ist als Schweißkonstruktion aus Formstahl mit zwei schwenkbaren Ösenhaken nach DIN EN 13155 im festen Abstand sowie mittig angeordneter Aufhängeöse gebaut.

Neben diesem Standardprogramm bieten wir vielfältige Lösungen für individuelle Belange an.

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

54



Bestell-Nr.	Bezeichnung	Tragfähigkeit kg	Arbeitsbreite A mm	Höhe B mm	Ösenmaß C x E mm
	STS 1000				
74040	1.0	1000	1000	375	110 x 60
74041	2.0	2000	1000	400	135 x 75
74042	3.0	3000	1000	470	160 x 90
74043	5.0	5000	1000	585	180 x 100
74044	7.5	7500	1000	690	200 x 130
74045	10.0	10000	1000	770	260 x 130
	STS 2500				
74046	1.0	1000	2500	375	110 x 60
74047	2.0	2000	2500	440	135 x 75
74048	3.0	3000	2500	530	160 x 90
74049	5.0	5000	2500	625	180 x 100
74050	7.5	7500	2500	750	200 x 130
74051	10.0	10000	2500	830	260 x 130
	STS 5000				
74052	1.0	1000	5000	445	110 x 60
74053	2.0	2000	5000	480	135 x 75
74054	3.0	3000	5000	570	160 x 90
74055	5.0	5000	5000	685	180 x 100
74056	7.5	7500	5000	790	200 x 130
74057	10.0	10000	5000	890	260 x 130