

# KERN EOB 150K50



Allround-Paketwaage mit robuster Edelstahlwägeplatte â auch mit XL-Plattform und großen Wägebereichen



## Messsystem

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Ablesbarkeit [d]:                     | 50 g   |
| Anwärmzeit:                           | 10 min |
| Auflösung:                            | 3000   |
| Außermittige Belastung bei 1/3 Max:   | 150 g  |
| Einschwingzeit unter Laborbedingungen | 3 s    |

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Empfohlenes Justiergewicht: | 100 kg (M2)                     |
| Justiermöglichkeiten:       | Justierung mit externem Gewicht |
| Linearität:                 | 100 g                           |
| Reproduzierbarkeit:         | 50 g                            |
| Tarierbereich:              | 150 kg                          |
| Wägebereich [Max]:          | 150 kg                          |
| Wägeeinheiten:              | kg lb                           |
| Wägesystem:                 | Dehnungsmessstreifen            |

## Anzeige

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Display Ziffernhöhe: | 2,500 cm |
|----------------------|----------|

## Funktionen

|  |    |
|--|----|
| Data-Hold-Funktion:                            | ja |
| Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm): | ja |

## Umgebungsbedingungen

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Umgebungstemperatur (max.): | 35 °C |
| Umgebungstemperatur (min.): | 5 °C  |

## Energieversorgung

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Batterie:                         | 4x1.5 V AA             |
| Batterie-Betriebsdauer:           | 60 h                   |
| Eingangsspannung:                 | 220 V - 240 V AC 50 Hz |
| Netzteil-Art:                     | Netzadapter extern     |
| Netzteil/Adapter im Lieferumfang: | CH EURO UK US          |

## Dienstleistungen

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| DAkKS-Kalibrierschein:       | 963-129 |
| Justage auf Aufstellungsort: | 961-249 |

## Kategorie

|                |                |
|----------------|----------------|
| Kategorie:     | Waagen         |
| Marke:         | KERN           |
| Produktgruppe: | Plattformwaage |

## Verpackung & Versand

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Abmessungen Verpackung (BxTxH): | 365 x 370 x 145 mm |
| Bruttogewicht:                  | 5 kg               |
| Lieferzeit:                     | 24 h               |
| Nettogewicht:                   | 3,700 kg           |
| Versandart:                     | Paketdienst        |

## Bauform

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH): | 235 x 114 x 51 mm |
| Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):   | 315 x 305 x 57 mm |
| Gehäusematerial:                  | Kunststoff        |
| Kabellänge Anzeigegerät:          | 1,800 m           |
| Material der Wägeplatte:          | Edelstahl         |
| Wägefläche (BxT):                 | 305 x 315 mm      |

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION

