



## Opis:

Kanister na paliwo STANDARD 20 I, kolor: oliwkowy, z dopuszczeniem UN, na benzynę, olej napędowy i inne substancje niebezpieczne

- spełnia najsurowsze wymogi bezpieczeństwa
- Produkcja sprawdzona przez TÜV
- nadaje się do paliwa E10
- z wylewką i złączką gwintowaną zabezpieczoną przed zgubieniem i otwarciem przez dzieci
- do oznaczania (zgodnie z rozporządzeniem w sprawie Globalnego Zharmonizowanego Systemu Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS) oraz porozumieniem ADR) kanistrów napełnionych paliwem zał
- na zapytanie: możliwości: branding, etykietowanie i indywidualne kolory
- dostępne oddzielne akcesoria i części zamienne, np. wylewki, etykiety z informacjami o substancjach niebezpiecznych (306100)
- Nr dopuszczenia UN 3H1/Y/150/XX/D/BAM14061-huen
- w = średnica wewn. otworu wlewu = 29 mm / a = średnica zewn. gwintu = 38 mm
- t = głębokość=178 mm b = szerokość=365 mm h = wysokość=435 mm

## Informacje:

### Produkt

Numer produktu	<b>813569</b>
GTIN	<b>4007228813562</b>
Taryfa celna	<b>39233090</b>
Jednostka opakowania (JO)	<b>3</b>

Kolor	<b>oliwka</b>
Objętość w l	<b>20</b>
Masa (kg)	<b>1,1</b>
D x S x W (mm)	<b>178 x 365 x 435</b>

### Opakowanie zewnętrzne

Zawartość w liczbie sztuk	<b>3</b>
D x S x W (mm)	<b>420 x 555 x 440</b>

Masa brutto OJ (kg)	<b>3,887</b>
---------------------	--------------

### Paleta

Liczba pudełek	<b>16</b>
Liczba warstw	<b>4</b>
D x S x W (m)	<b>1,2 x 0,8 x 1,91</b>

kartony/warstwa	<b>4</b>
Masa (kg)	<b>82,192</b>