

ROLINE DesignSecure 1200

Art.nr.	19.40.1212
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	19.40.1212
EAN (een stuk)	7611990976768



ROLINE UPS DesignSecure in line-interactief techniek, voor gebruik op uw werkplek, Regelaar van spanningsingang dmv Buck en Boost. Batterij management voor het bewaken van de batterijen, de UPS dat deze alleen geladen worden wanneer het nodig is, hierdoor wordt de levensduur van uw batterij tot 50% langer.

- Software voor windows incl.
- USB Interface
- Digitale display
- Batterij management
- Automatische Spannings regelaar
- Tel/Modem-beveiliging
- Inhoud,: UPS, Software CD, Kabelset

Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	UPS
Produkt type	UPS Line Interactive
Kleur	zwart / zilver
Inhoud	UPS, Software, Kabelset
Classificatie volgens IEC 62040-3	VI-SS-333

UPS Technologie	Line Interactive
Vermogensklasse	1000 ... 1900 VA
Spanningssterkte (VA/W)	1200/720
Backup tijd	3 min
Backup tijd bij vol/half belast.	3 / 6 min
Gewicht	14 kg
Afmeting (HxBxD)	168 x 105 x 334 mm
Bouw type	Turm
Stroom (Ingang)	230 V
Stroom (Uitgang)	230 V
Frequentie	50 Hz
Aansluiting (Ingang)	IEC320 C14
Ausgänge	4
Aansluiting (Uitgang)	2 x 3 IEC320 C13
Phasen Ein/Ausgang	230V/230V / 50Hz
Overspanningsbeveiliging	EMI,- RFI-Filter
Max. Aantal Looptijd uitbreidingseenheden	0
Looptijd uitbreidingseenheden	--
Slots tbv Adapterkaart	0
Inschuifslot tbv Adapterkaart	--
Interface	USB
USB 2.0 Interface	ja
Hot Swap Batterijen	nee
Bypass	nee
Extra Overspanningsbeveiliging	Telefoon/Fax
Gebruiksindicatie	Display

Gebruiksindicatie LED	--
Gebruiksindicatie Display	ja
Incl. Management Software OS	Windows
Interne Koeling	passief
Omgevingstemperatuur	0-40 °C

Backup-tijd

Spanning (VA / W)	(min)
200/120	40
400/240	18
600/360	9
800/480	5
1000/600	3,5
1200/720	2,5