

# KERN FOB 1K-4LM



Kompakte Edelstahl-Tischwaage mit speziellem Checkweighing-Display für noch effizienteres Arbeiten, jetzt auch mit Eichzulassung [M]



## Messsystem

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Ablesbarkeit [d]:                     | 500 mg  |
| Anwärmzeit:                           | 10 min  |
| Anzahl der Wägebereiche:              | 1       |
| Auflösung:                            | 3000    |
| Außermittige Belastung bei 1/3 [Max]: | 2,500 g |

Einschwingzeit unter Laborbedingungen 2 s

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Empfohlenes Justiergewicht: | 1 kg (M1)                       |
| Justiermöglichkeiten:       | Justierung mit externem Gewicht |
| Linearität:                 | 1,500 g                         |
| Reproduzierbarkeit:         | 500 mg                          |
| Wägebereich [Max]:          | 1,500 kg                        |
| Wä geeinheiten:             | g                               |
| Wägesystem:                 | Dehnungsmessstreifen            |

## Anzeige

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Display Ziffernhöhe (groß): | 2,500 cm |
|-----------------------------|----------|

## Eichtechnische Daten

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Eichklasse:                          | III     |
| Eichung im Werk möglich:             | ja      |
| Eichwert [e]:                        | 500 mg  |
| Eichzulassung nach 2014/31/EU:       | ja      |
| Mindestlast [Min]:                   | 10 g    |
| Periodische Nacheichung für Italien: | 969-112 |

## Funktionen

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Wägen mit Toleranzbereich: | ja |
|----------------------------|----|

## Umgebungsbedingungen

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Luftfeuchtigkeit (max.):    | 95 %  |
| Luftfeuchtigkeit (min.):    | 25 %  |
| Umgebungstemperatur (max.): | 40 °C |
| Umgebungstemperatur (min.): | 0 °C  |

## Energieversorgung

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Batterie:                         | 4x1.5 V AA         |
| Batterie-Betriebsdauer:           | 48 h               |
| Eingangsspannung:                 | 230 V AC 50 Hz     |
| Netzteil-Art:                     | Netzadapter extern |
| Netzteil/Adapter im Lieferumfang: | EURO               |

## Dienstleistungen (optional)

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| DAkS-Kalibrierschein:        | 963-127 |
| Eichung:                     | 965-227 |
| Justage auf Aufstellungsort: | 961-247 |

## Kategorie

|                |            |
|----------------|------------|
| Kategorie:     | Waagen     |
| Marke:         | KERN       |
| Produktgruppe: | Tischwaage |

## Verpackung & Versand

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Abmessungen Verpackung (BxTxH): | 420 x 305 x 180 mm |
| Bruttogewicht:                  | 4,700 kg           |
| Lieferzeit:                     | 24 h               |
| Nettogewicht:                   | 3,800 kg           |
| Versandart:                     | Paketdienst        |

## Bauform

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Abmessungen Gehäuse (BxTxH): | 256 x 285 x 100 mm |
| Gehäusematerial:             | Edelstahl          |
| Material der Wägeplatte:     | Edelstahl          |
| Wägefläche (BxT):            | 248 x 198 mm       |

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY



# KERN FOB 1K-4LM

Kompakte Edelstahl-Tischwaage mit speziellem Checkweighing-Display für noch effizienteres Arbeiten, jetzt auch mit Eichzulassung [M]

