


**Serie 2, Gaskochfeld, 60 cm,
Edelstahl
PBP6B5K80**



Sonderzubehör

HEZ298105	Simmer Platte
HEZ298114	Espressokreuz
HEZ32WA00	Kabelloses Speisenthermometer
HEZ9SE040	4 teiliges Topfset
HEZ9SE060	6 teiliges Topfset

**Das reinigungsfreundliche Gaskochfeld
mit viel Platz zwischen den seitlich
angebrachten Schwertknebeln.**

- **Größerer Knebelabstand:** einfache, mühelose Reinigung.
- **Durchgehende Stahl-Topfräger:** Leichtgewicht mit maximaler Stabilität
- **Sicherheits-Gasabschaltung:** sofortige Abschaltung der Gaszufuhr bei erloschener Flamme.
- **Bedienknebel:** stabiler Griff und einfaches Bedienen deines Gaskochfeldes.
- **Bereit für Biomethan:** Mit erneuerbarem, nachhaltigem Gas kochen

Technische Daten

Produktbezeichnung / -familie:	Gas-Schaltermulde
Bauform:	Einbau
Energiequelle:	Gas
Anzahl der Kochzonen:	4
Bedienelemente:	Schwertknebel
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	... 45 x 560-560 x 480-490 mm
Gerätebreite: 580 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 45x580x510 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: 141x651x578 mm
Nettogewicht: 6,0 kg
Bruttogewicht: 6,9 kg
Restwärmeanzeige: Ohne
Lage der Steuerung: Seitlich
Hauptoberflächenmaterial: Edelstahl
Oberflächenfarbe: Edelstahl
Länge Anschlusskabel: 100 cm
EAN-Nummer: 4242005437863
Gasanschlusswert: 7500 W
Absicherung: 3 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz



Serie 2, Gaskochfeld, 60 cm, Edelstahl PBP6B5K80

Das reinigungsfreundliche Gaskochfeld mit viel Platz zwischen den seitlich angebrachten Schwertknebeln.

Design

- Edelstahl-Oberfläche
- Stahltopfräger

Benutzerfreundlichkeit

- Bedienknebel, rechts: leicht zugängliche und bedienbare Knebel an der Seite für müheloses Drehen.
- 1-Hand-Zündung: um die Flamme zu entzünden, drücke und drehe einfach den Knebel.

Brenner und Leistung

- 4 Gas-Kochstellen, stufenweise regulierbar
- Vorne links: Starkbrenner bis zu 3 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten links: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten rechts: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne rechts: Sparbrenner bis zu 1 kW (abhängig von der Gasart)

Reinigung

- Großzügiger Abstand zwischen den Schwertknebeln für eine leichtere Reinigung des Gaskochfeldes.

Sicherheit


- Thermoelektrische Zündsicherung: verhindert weiteren Gasfluss beim Erlöschen der Flamme.

Installation (Gasarten & Messungen)

- Verwendbar für: Erdgas L/LL G25/20 mbar (DE)
- Erdgas H/E 20 mbar, E+ 20/25 mbar
- Erdgas H 25 mbar (HU)
- Erdgas L 25 mbar (NL)
- Flüssiggas G30, 31 28-30/37 mbar
- Flüssiggas G30 37 mbar (PL)
- Flüssiggas 50 mbar
- Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)
- Düsensatz für Flüssiggas-Düsen (28-30/37 mbar) beiliegend. Düsen für alle anderen Gasarten können über den Kundendienst bestellt werden. Für einen Düsenwechsel wende dich bitte an den Kundendienst.
- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 51.8 x 580 x 510
- Erforderliche Nischenmaße (HxBxT mm): 45 x 560 x (480 - 490)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 20 mm
- Netzkabel: 1 m
- Gesamtanschlusswert: 7.5 kW

Serie 2, Gaskochfeld, 60 cm, Edelstahl PBP6B5K80

Maße in mm



A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt
bis zur Wand

B: Position des Gasanschlusses im
Ausschnitt

C: Bei Einbau des Backofens darunter
eventuell mehr; siehe Platzbedarf für
den Backofen