




### KERN Präzisionswaagen EMB, Wägebereich bis zu 6 kg


- Einstiegsmodell für Basisanwendungen
- hohe Mobilität durch Batteriebetrieb (Batterien inklusive)
- einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung
- besonders flache Bauweise



Wägebereich max.	100 g	200 g	200 g	500 g	600 g	1,0 kg	1,2 kg	2,0 kg	2,2 kg	3,0 kg	5,2 kg	6,0 kg
Ablesbarkeit d	1 mg	10 mg	1 mg	100 mg	10 mg	10 mg	100 mg	10 mg	1 g	100 mg	1 g	100 mg
Durchmesser Wägeplatte [mm]	82	105	82	150	105	150	150	150	150	150	150	150
Reproduzierbarkeit	1 mg	10 mg	1 mg	100 mg	10 mg	10 mg	100 mg	10 mg	1 g	100 mg	1 g	100 mg
Linearität	5 mg	20 mg	5 mg	200 mg	30 mg	50 mg	300 mg	50 mg	2 g	300 mg	3 g	300 mg
Bestellnummer	266-401-J0	266-402-J0	266-403-J0	266-404-J0	266-405-J0	266-406-J0	266-407-J0	266-408-J0	266-409-J0	266-410-J0	266-411-J0	266-412-J0
Bestellnummer DAkKS-Kalibrierscheine	266-677-J0	266-677-J0	266-677-J0	266-677-J0	266-677-J0	266-677-J0	266-677-J0	266-677-J0	266-677-J0	266-677-J0	266-678-J0	266-678-J0

### KERN Tischwaagen FCB, Wägebereich bis zu 30 kg


- einsetzbar z.B. in Produktion, Qualitätskontrolle, Lager und Versand
- Zweitanzeige an der Waagerrückseite
- viele Funktionen wie Tara-Vorabzug, Rezepturfunktion oder Stückzählung
- frei programmierbare Wägeeinheit
- serienmäßig mit RS-232 Schnittstelle zum Senden von Werten an den PC oder Drucker
- hohe Mobilität durch Batteriebetrieb (nicht im Lieferumfang enthalten)



Wägebereich max.	3 kg	6 kg	8 kg	12 kg	24 kg	30 kg
Ablesbarkeit d	100 mg	500 mg	100 mg	1 g	2 g	1 g
Maße Wägeplatte	228 x 252	228 x 252	228 x 252	228 x 252	228 x 252	228 x 252
Reproduzierbarkeit	100 mg	500 mg	100 mg	1 g	2 g	1 g
Linearität	300 mg	1,500 g	300 mg	3 g	6 g	3 g
Bestellnummer	266-466-J0	266-467-J0	266-468-J0	266-469-J0	266-470-J0	266-471-J0
Bestellnummer DAkKS-Kalibrierscheine	266-677-J0	266-678-J0	266-678-J0	266-678-J0	266-678-J0	266-678-J0

### KERN Präzisionswaagen PCB, Wägebereich bis zu 10 kg

- viele Laborfunktionen wie Tara-Vorabzug, Rezepturfunktion und Prozentbestimmung
- frei programmierbare Wägeeinheit
- hohe Mobilität durch Batteriebetrieb (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Stückzählungen
- serienmäßig mit RS-232 Schnittstelle zum Senden von Werten an den PC oder Drucker



Wägebereich max.	100 g	200 g	250 g	350 g	1,0 kg	1,0 kg	2,0 kg	2,5 kg	3,5 kg	6,0 kg	6,0 kg	10,0 kg
Ablesbarkeit d	1 mg	10 mg	1 mg	1 mg	100 mg	10 mg	100 mg	10 mg	10 mg	1 g	100 mg	100 mg
Durchmesser Wägeplatte [mm]	81	105	81	81	-	-	-	-	-	-	-	-
Maße Wägeplatte	-	-	-	-	130 x 130	130 x 130	130 x 130	130 x 130	130 x 130	150 x 170	150 x 170	150 x 170
Reproduzierbarkeit	1 mg	10 mg	1 mg	2 mg	100 mg	10 mg	100 mg	10 mg	20 mg	1 g	100 mg	100 mg
Linearität	3 mg	20 mg	5 mg	5 mg	200 mg	30 mg	200 mg	50 mg	50 mg	2 g	300 mg	300 mg
Bestellnummer	266-414-J0	266-415-J0	266-416-J0	266-417-J0	266-418-J0	266-419-J0	266-420-J0	266-421-J0	266-422-J0	266-423-J0	266-424-J0	266-425-J0
Bestellnummer DAkKS-Kalibrierscheine	266-677-J0	266-677-J0	266-677-J0	266-677-J0	266-677-J0	266-677-J0	266-677-J0	266-677-J0	266-677-J0	266-678-J0	266-678-J0	266-678-J0



### KERN Paketwaagen EOB, Wägebereich bis zu 300 kg

- vielseitig einsetzbar, z.B. im Paketversand oder als Kontrollwaage
- einfache 4-Tasten-Bedienung
- Edelstahl-Wägeplatte
- Auswertegerät mit Wandhalterung
- hohe Mobilität durch Batteriebetrieb (nicht im Lieferumfang enthalten)



Wägebereich max.	15 kg	35 kg	60 kg	60 kg	150 kg	150 kg	150 kg	300 kg	300 kg	300 kg
Ablesbarkeit d	5 g	10 g	20 g	20 g	50 g	50 g	50 g	100 g	100 g	100 g
Maße Wägeplatte	305 x 315	305 x 315	305 x 315	550 x 550	305 x 315	550 x 550	950 x 500	305 x 315	550 x 550	950 x 500
Reproduzierbarkeit	5 g	10 g	20 g	20 g	50 g	50 g	50 g	100 g	100 g	100 g
Linearität	10 g	20 g	40 g	40 g	100 g	100 g	100 g	200 g	200 g	200 g
Bestellnummer	266-549-J0	266-550-J0	266-551-J0	266-552-J0	266-553-J0	266-554-J0	266-555-J0	266-556-J0	266-557-J0	266-558-J0
Bestellnummer DAkKS-Kalibrierscheine	266-678-J0	266-678-J0	266-679-J0	266-679-J0	266-679-J0	266-679-J0	266-679-J0	266-679-J0	266-679-J0	266-679-J0

### KERN Hängewaage HCB / HCN, Wägebereich bis zu 1 t

- einsetzbar z.B. als Kontrollwaage in Produktion, Lager, Qualitätskontrolle und Versand
- Gehäuse aus Kunststoff oder Edelstahl
- Edelstahl-Gehäuse mit Staub- und Spritzwasserschutz IP 65
- Hold-Funktion - bequemes Ablesen des Wägewerts automatisch bei Wägestillstand oder manuell durch Drücken der Hold-Taste
- hohe Mobilität durch Batteriebetrieb (Batterien inklusive)
- Spitzenlast-Anzeige
- Waagen bis einschließlich 200 kg mit Edelstahl-Haken und -Karabiner



KERN Hängewaage HCB aus Kunststoff

KERN Hängewaage HCN aus Edelstahl

Werkstoff Gehäuse	Kunststoff								Edelstahl			
Wägebereich max.	20 kg	50 kg	50 kg	99 kg	100 kg	200 kg	200 kg	500 kg	1 t	50 kg	100 kg	200 kg
Ablesbarkeit d	10 g	20 g	100 g	50 g	200 g	100 g	500 g	1 kg	2 kg	100 g	200 g	500 g
Maße außen B x T [mm]	45 x 80	45 x 80	45 x 80	45 x 80	45 x 80	45 x 80	45 x 80	42 x 80	48 x 80	45 x 90	50 x 95	50 x 95
Bestellnummer	266-628-J0	266-629-J0	266-630-J0	266-631-J0	266-632-J0	266-633-J0	266-634-J0	266-635-J0	266-636-J0	266-639-J0	266-640-J0	266-641-J0
Bestellnummer DAkKS-Kalibrierscheine	266-690-J0	266-690-J0	266-690-J0	266-691-J0	266-691-J0	266-691-J0	266-691-J0	266-692-J0	266-692-J0	266-690-J0	266-691-J0	266-691-J0

Zubehör	Bestellnummer
Universal-Netzadapter extern (EURO, CH, UK, US) für Waagenmodelle EMB	266-413-J0
Akkubetrieb intern, inklusive Adapter (EURO, CH, UK, US) für Waagenmodelle PCB und FKB	266-426-J0
Akkubetrieb intern (EU) für Waagenmodelle FCB	266-472-J0
Edelstahl-Karabiner mit Sicherheitsverschluss, für Waagenmodelle HCB / HCN	266-637-J0
Edelstahl-Haken, für Waagenmodelle HCB / HCN	266-638-J0
Matrix-Nadeldrucker für Waagenmodelle 572	266-446-J0
Papierrollen für Matrix-Nadeldrucker für Waagenmodelle 572, 10 Stück	266-447-J0

### Piktogramm-Erklärung

DMS Wägeprinzip: Dehnungsmessstreifen	UNIT Wägeeinheiten umschaltbar	UNDER Unterflurwägung	RECIPE Aufaddieren der Rezepturbestandteile	PERCENT Abweichung in % vom Sollwert
PCS Stückzählen	RS 232 Datenschnittstelle RS-232	GLP PRINTER Druck von Datum und Uhrzeit mit KERN-Drucker	IP 65 Staub- und Spritzwasserschutz IP 65	INOX Edelstahl
DAkKS DakKS-Kalibrierschein (DKD) verfügbar	BATT Batterie-Betrieb	MOVE Hold-Funktion	MULTI Universal-Netzadapter für EU, CH, GB, USA	ACCU Akku-Betrieb