

## **rolcontainer** **rolltainer® QP**

draagvermogen 500 kg, hoogte x  
lengte x breedte 1630 x 815 x 724  
mm, nuttige hoogte 1450 mm,  
opbouwelementen: 2 wanden  
(draadgaas), constructie van staal  
met slag- en krasvaste  
poedercoating in lijkt op RAL6024  
verkeersgroen, platform van  
hogedruk polyethyleen in lijkt op  
RAL6024 verkeersgroen, met  
polypropyleen-banden



**Artikelnummer: 219983**

## **Rolcontainer rolltainer® QP**

### **van kunststof**

rolcontainer

- draagvermogen 500 kg
- hoogte x lengte x breedte 1630 x 815 x 724 mm
- nuttige hoogte 1450 mm
- opbouwelementen: 2 wanden (draadgaas)
- constructie van staal met slag- en krasvaste poedercoating in lijkt op RAL6024 verkeersgroen
- platform van hogedruk polyethyleen in lijkt op RAL6024 verkeersgroen
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- wiel Ø 108 mm
- met polypropyleen-banden

## **Technische details**

transporttoestel    transportwagen

kleur platform

lijkt op RAL6024  
verkeersgroen

type wagen	rolcontainer	materiaal onderstel	staal
constructies	2 wanden (draadgaas)	oppervlak onderstel	m. poedercoating
draagvermogen	500 kg	kleur onderstel	lijkt op RAL6024 verkeersgroen
hoogte	1630 mm	nestbaar	nee
lengte	815 mm	wiel-ø	108 mm
breedte	724 mm	banden	polypropyleen
nuttige hoogte	1450 mm	wielen aantal/soort	2 zwenk-/2 bokwielen
platform	doorbroken	gewicht	22,7 kg
materiaal platform	hogedruk polyethyleen		