

## Bauer silo

hauteur x longueur x largeur 1230 x 1115 x 780 mm, capacité 375 l, force 1000 kg, soubassement roulettes, châssis avec laquage en RAL2000 orangé jaune

Numéro d'article: 269618



## Bauer Benne silo mobile en forme d'entonnoir

silo

- hauteur x longueur x largeur 1230 x 1115 x 780 mm
- capacité 375 l
- force 1000 kg
- soubassement roulettes
- écartement fourreaux de fourche 565 mm
- structure en acier
- châssis avec laquage en RAL2000 orangé jaune
- fermeture par levier à ciseaux manuel 300x300 mm
- avec poignée
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- Ø de roue 180 mm
- poids 92 kg

### Détails techniques

type de récipient	silo	couvercle	non
capacité	375 l	considération comme matière dang	non
hauteur	1230 mm	convient pour aliments	non

Hauteur de l'entonnoir	1000 mm	gerbable	non
longueur	1115 mm	emboîtable	non
Longueur de l'entonnoir	1010 mm	stabilité / renfort / entretoise	bords renforcés sur tout le pourtour
largeur	780 mm	charge	1000 kg
Largeur de l'entonnoir	780 mm	dispositif de support	aucune
soubassement	roulettes	poignée	poignée
écartement fourreaux de fourche	565 mm	norme européenne	non
surface	laqué	fermeture	fermeture par levier à ciseaux manuel
couleur	orangé jaune // RAL2000	Ø de roue	180 mm
exécution couleur	orangé jaune // RAL2000	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
matériau	acier	équipement roue	1 roulette pivotante à frein
possibilité de passage au-dessous	non	Poids	92 kg

## Cela s'adapte aussi ...

203428		marchepied industriel, estrade hauteur x largeur x profondeur 800 x 520 x 305 mm, 4 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), en aluminium
525920		panneau d'avertissement pour dents de fourche, hauteur x largeur x profondeur 110 x 995 x 200 mm, en acier avec laquage coloris RAL3000 rouge vif
527144		balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières
531837		rallonge de fourche, hauteur x longueur x largeur 48 x 1600 x 106 mm, pour section de dent hauteur x largeur 40 x 80 mm, Dessous ouvert, en acier avec laquage coloris RAL7021 gris noir