

## plens-/oogdouche

G 1931

met oogdouche met 2 vaste sproeikoppen, doorloophoeveelheid 75 l/min, aansluiting 1 1/4" binnen, van staal, Voor opstelling op de vloer

Artikelnummer: 271583



plens-/oogdouche



- geschikt voor gebruik in een gevaarlijke omgeving
- Voor opstelling in de binnen
- met oogdouche met 2 vaste sproeikoppen
- conform EN 15154-1 en -2
- douchekop uitvoering: 1 rechte douchekop
- doorloophoeveelheid 75 l/min
- aansluiting 1 1/4" binnen
- van staal
- Voor opstelling op de vloer
- inhoud levering: inclusief bodemplaat

### Technische details

|                       |                  |                      |                    |
|-----------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| veiligheidsuitrusting | EHBO             | douchekop uitvoering | 1 rechte douchekop |
| ehbo-uitrusting       | plens-/oogdouche | doorvoer             | 75 l/min           |

|                          |                                    |                      |                      |
|--------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| geschikt voor (branches) | gevaarlijke omgeving               | aansluitschroefdraad | 1 1/4" binnen        |
| plaats van toepassing    | binnen                             | materiaal onderstel  | staal                |
| norm                     | EN 15154-1,-2                      | inhoud levering      | inclusief bodemplaat |
| douche uitvoering        | oogdouche met 2 vaste sproeikoppen | gewicht              | 15,87 kg             |
| opstelling               | legbord                            |                      |                      |

## Gerelateerde Producten

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 271782 |  | testwagen voor plens-/oogdouche, opvangvolume 30 l, hoogte x breedte 2100 x 440 mm, van kunststof in rood/zwart, onderbouw 4 wielen |
| 271886 |  | pedaal voor plens-/oogdouche, van staal   |