

## BS-ROLLEN

### roue

force 200 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 150 x 40 mm, moyeu avec palier lisse, jante en plastique

Numéro d'article: 524884



BS ROLLEN®



## BS-ROLLEN Roulette pour moyens de manutention

### Roue

roue

- force 200 kg
- avec bandage plastique
- incassable
- diamètre x largeur 150 x 40 mm
- moyeu longueur x Ø 50 x 20 mm
- moyeu avec palier lisse
- jante en plastique
- jante sans pare-fils

### Détails techniques

manutention dynamique	roues	conducteur d'électricité	non
type de roulettes	roulette pour appareil de manutention	frein	sans
modèle	roue	pare-fils	non
charge	200 kg	Longueur de moyeu	50 mm
pneumatique	plastique	trou de moyeu	20 mm
Diamètre de roue	150 mm	largeur de roue	40 mm
matériau de jante	plastique	propriété surface de roulement	incassable

roulement	palier lisse	Poids 0,3 kg
pour type de sol	lisse/plat, rugueux/plat, lisse/irrégulier	

## Cela s'adapte aussi ...

221283		gant de travail, en coutil/cuir croûte de bovin, dos de main en coutil, anti-rupture, taille taille unique
224764		kit de balais, kit comprenant : 5 x balai en crin de cheval, 5 x manche et 1 x set de balayage, Largeur de travail 500 mm, manche bois, pour poussières fines
400701		cuves rectangulaires, hauteur x longueur x largeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes
763068		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés