

Sprossen-Vielzweckleiter

Dreiteilige Aluminium-Vielzweckleiter für professionelle Ansprüche, einsetzbar als Anlege-, Schiebe- und Stehleiter mit auschiebbarem und einzeln herausnehmbarem Leiterenteil.

- + Stabile, holmumgreifende Aluminium-Führungsprofile für eine hohe Stabilität
- + Hohe Standsicherheit durch integrierte Zug-Drucksicherungen
- + Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung
- + Automatisch einrastende Sperrhebel (AutoSnap-System)
- + Extra breite Quertraverse für sicheren Stand
- + Rutschhemmende, rundum profilierte, 30 mm tiefe Sprossen
- + Rutschhemmende Fußkappen und -stopfen (SafetyCap)
- + Wandlaufrollen ab Ausführung 3 x 12 Sprossen im Lieferumfang enthalten



i Folgende Leitern sind treppengängig:
 Art.-No. 133748 – 3 x 8 Sprossen
 Art.-No. 133755 – 3 x 9 Sprossen
 Art.-No. 133762 – 3 x 10 Sprossen

i Wandlaufrollen:
 Art.-No. 133700 – 3 x 12 Sprossen
 Art.-No. 133724 – 3 x 14 Sprossen

i Ab Ausführung 3 x 12 Sprossen ist das herausnehmbare Leiterenteil nur mit Trigon-Traverse nutzbar.



Sprossenzahl			3 x 8	3 x 9	3 x 10	3 x 12	3 x 14
1	A bis ca.	m	6,05	6,85	7,65	9,30	10,90
	B ca.	m	4,05	4,85	5,65	7,30	8,90
	C ca.	m	5,25	6,05	6,90	8,60	10,25
	D ca.	m	5,05	5,85	6,65	8,30	9,90
2	A bis ca.	m	4,40	4,95	5,45	6,55	7,60
	B ca.	m	2,40	2,95	3,45	4,55	5,60
	C ca.	m	3,80	4,40	4,95	6,05	7,20
	D ca.	m	3,65	4,20	4,70	5,70	6,85
3	A bis ca.	m	3,60	3,85	4,10	4,65	5,20
	B ca.	m	1,60	1,85	2,10	2,65	3,20
	C ca.	m	2,40	2,70	3,00	3,55	4,10
	D ca.	m	2,30	2,55	2,80	3,35	3,90
4	A bis ca.	m	3,35	3,60	3,85	4,40	4,95
	B ca.	m	1,35	1,60	1,85	2,40	2,95
	C ca.	m	2,40	2,70	3,00	3,55	4,10
	D ca.	m	2,35	2,60	2,85	3,40	3,95
5	A bis ca.	m	4,40	4,65	4,95	–	–
	B ca.	m	2,40	2,65	2,95	–	–
	C ca.	m	3,25	3,55	3,80	–	–
	D ca.	m	3,10	3,40	3,65	–	–
Traversenbreite ca.		m	1,00	1,00	1,25	1,25	1,40
Produktgewicht ca.		kg	16,0	17,0	18,5	27,5	31,0
	Breite (B) ca.	m	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Tiefe (T) ca.	m	0,20	0,20	0,20	0,25	0,25
	Länge (L) ca.	m	2,45	2,70	3,00	3,55	4,10
Art.-No.			133748	133755	133762	133700	133724



Combi System							
Seite 92	3x8-3x14	3x8-3x14	3x8-3x14	3x8-3x14	3x8-3x10	3x8-3x14	3x8-3x14
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑧