

Artikelnummer: 308654

Kurzbeschreibung: Edelstahl-Tischwagen 4 Etagen, 825 x 500 mm

Langbeschreibung: Edelstahl-Tischwagen 4 Etagen, 825 x 500 mm: Aus Edelstahl 18/0. Eingeschraubte und tiefgezogene Ladeflächen mit umlaufendem Profilrand und großen Radien (ohne Schmutzecken). Mit Antidröhnbelag unterfüttert. Lenkrollen mit graublauer spurloser Bereifung, davon 2 mit Feststeller gemäß Europäischer Norm EN 1757-3, massive Abweisrollen schützen vor Beschädigungen Ladefläche: B 825 x T 500 mm
Außenmaß: B 910 x T 590 mm
Gesamthöhe: 1260 mm

Höhe obere Etage: 1125 mm

Tragkraft: 100 kg

Rad ø: 100 mm

EAN/GTIN: 4250448509528



Etagenabstand: 280 mm

Eigengewicht: 20 kg