

Serie 2, Waschmaschine, Frontlader, 7 kg, max. 1400 U/min. WGE02420



Komfortable, leise und effiziente Waschmaschinen mit EcoSilence Drive und ActiveWater Plus.

- **Energie-Effizienzklasse A:** Energie sparen mit der effizientesten Klasse A.
- **Active Water Plus:** automatische Beladungserkennung für eine präzise Regulierung des Wasserverbrauchs.
- **Speed Perfect:** perfekte Sauberkeit mit bis zu 65 % Zeitersparnis.³
- **Nachlegefunktion:** lässt dich vergessene Teile in die laufende Maschine geben.
- **Eco Silence Drive™:** so effizient und langlebig muss ein Waschmaschinenmotor sein.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	A
Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60:	40 kWh/100 Zyklen
Maximale Beladungsmenge:	7.0 kg
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Zyklus ² :	44 l
Dauer des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei Nennkapazität:	2:55 h
Schleudereffizienzklasse:	B
Geräusch-Effizienzklasse:	A
Geräuschwert:	72 dB(A) re 1pW
Bauform:	Freistehend
Abmessung des Gerätes (H x B x T):	848x598x588 mm
Nettogewicht:	70.6 kg
Anschlusswert:	2300 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	160 cm
Türanschlag:	Links
Rollen:	Nein
EAN-Nummer:	4242005447961
Gerätetyp:	Freistehend

Sonderzubehör

WMZ2200	Bodenbefestigung
WMZ2381	Zulauf-Verlängerung
WMZMPF10	Mikroplastikfilter
WMZPW40W	Podest mit Auszug, Waschmaschine, cubic



¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

² im Programm Eco 40-60

³ Unterschied zwischen der Dauer des Pflegeleicht-Programms 40 °C und der Dauer des Pflegeleicht-Programms 40 °C in Kombination mit der Option SpeedPerfect.

Serie 2, Waschmaschine, Frontlader, 7 kg, max. 1400 U/min. WGE02420

Komfortable, leise und effiziente Waschmaschinen mit EcoSilence Drive und ActiveWater Plus.

Programm Eco 40-60)

⁴ Laufzeit für das Programm Eco 40-60

** Die maximale Schleuderdrehzahl wird im Fall von Wäscheunwuchten automatisch reduziert.

*** Vergleich zwischen der Programmdauer von Pflegeleicht 40 ° C und der Programmdauer von Pflegeleicht 40 ° C + aktivierter SpeedPerfect Option

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse¹: A
- Stromverbrauch² / Wasserverbrauch³: 40 kWh / 44 Liter
- Nennkapazität: 1 - 7 kg
- Programmlaufzeit⁴: 2:55 h:min
- Schleudereffizienzklasse: B
- Schleuderdrehzahl⁵: 400 - 1400 U/Min.
- Geräuschwert: 72 dB (A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: A

Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche
- Spezialprogramme: Hygiene Plus, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche

Optionen

- SpeedPerfect: perfekt sauber in bis zu 65% weniger Zeit. ***
- TouchControl-Tasten: Fertig in, SpeedPerfect, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlwahl/Spülstop

Komfort und Sicherheit

- Nachlegefunktion: Die Nachlegefunktion ermöglicht Ihnen das Nachlegen von Wäschestücken sogar nach Start des Waschprogramms.
- Display für Programmablauf, Drehzahl, Restzeit, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung
- AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- EcoSilence Drive: leiser Motor mit langer Lebensdauer
- ActiveWater Plus: für effizienteste Wassernutzung auch bei kleinen Waschladungen dank automatischer Beladungskennung.
- Schaumerkennung
- Unwuchtkontrolle
- 32 cm-Tür, weiß mit 160° Türöffnungswinkel
- Metallverschlusshebel
- Komfortverschluss
- AquaSecure Plus

Technische Informationen

- Stapelbar als Wasch-Trockensäule, mit dem zum Trockner passenden Verbindungssatz (Sonderzubehör)
- unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Gerätemaße (H x B): 84.8 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 58.8 cm
- Gerätetiefe inkl. Tür: 63.2 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Tür: 104.9 cm


¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

² Energieverbrauch in kWh für 100 Waschzyklen (im Programm Eco 40-60)

³ Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Waschgang (im

**Serie 2, Waschmaschine, Frontlader,
7 kg, max. 1400 U/min.
WGE02420**

Maße in mm



Maße in mm