

## bac à bec

### Grip

hauteur x largeur x profondeur 150 x 200 x 350 mm, en polypropylène en gris

lot 36 pièce

Numéro d'article: 149907



## Bac à bec Grip

### Retrait très facile de petites pièces grâce au fond à picots

bac à bec



- hauteur x largeur x profondeur 150 x 200 x 350 mm
- en polypropylène en gris
- résistant à la température de -20 °C à +80 °C
- convient pour aliments
- fond intérieur à picots
- transport facile grâce à poignée encastrée avant et arrière
- 5 années de garantie

## Détails techniques


type de récipient	bac à bec	soubassement	intérieur à picots
norme européenne	non	gerbable	oui
conducteur d'électricité	non	poignée	poignée encastrée avant et arrière
hauteur	150 mm	résistance à la température	-20 °C à +80 °C
largeur	200 mm	convient pour aliments	oui
profondeur	350 mm	considération comme matière dang	différents tissus, nous consulter
hauteur intérieure	140 mm	couleur	gris
largeur intérieure	175 mm	taille	4 - HxLxP 150x200x350 mm

profondeur intérieure	295 mm	garantie	5 années
matériau	polypropylène	Poids	0,49 kg

## Accessoires

149892		couverture indépendant, en SAN, pour bac à bec, Pour récipients largeur x profondeur 200 x 350 mm, en transparent, avec poignées encastées
149898		Étiquette, pour bac à bec hauteur x largeur 150 x 200 mm

## Cela s'adapte aussi ...

209420		rayonnage avec bacs à bec - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 760 x 1000 x 430 mm, 104 bacs en polyéthylène, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair
524162		établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis 4 pieds, équipement : 2 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec serrure à cylindre, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
529930		escabeau universel léger, accès à un côté, 6 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), estrade avec inserts antidérapants, hauteur 1,25 m, estrade largeur x profondeur 250 x 250 mm, en aluminium
531075		rayonnage avec bacs à bec - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1020 x 200 mm, 72 bacs en polypropylène coloris rouge, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7012 gris basalte