

Rollcart chariot à 4 ridelles grillagé

force 400 kg, plateau longueur x largeur 850 x 470 mm, plateforme en bois, rehausse 4 parois (grillagées), structure coloris RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, avec bandage TPE

Numéro d'article: 158019



Rollcart Chariot à quadruple paroi

Force 400 kg

chariot à 4 ridelles grillagé




- force 400 kg
- plateau longueur x largeur 850 x 470 mm
- hauteur de charge 245 mm
- plateforme en bois
- rehausse 4 parois (grillagées)
- parois amovibles
- structure coloris RAL5010 bleu gentiane
- hauteur x longueur x largeur 950 x 1020 x 500 mm
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- avec bandage TPE

Détails techniques

| | | | |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|---|
| appareil de manutention | chariot de manutention | couleur | bleu gentiane // RAL5010 |
| type de chariot | chariots à dossier | matériau de finition | soudé |
| type de chariot à dossier | chariot à 4 ridelles grillagé | norme européenne | non |
| charge | 400 kg | poignée | 2 pièce |
| hauteur de charge | 245 mm | nombre/type de roulettes | 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes |

| | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------|---------|
| longueur de plateau | 850 mm | pneumatique | TPE |
| largeur de plateau | 470 mm | Ø de roue | 160 mm |
| matériau de plateforme | bois | hauteur | 950 mm |
| rehausses | 4 parois (grillagées) | longueur | 1020 mm |
| fonction rehausses | parois amovibles | largeur | 500 mm |
| surface de châssis | finition peinture époxy | Poids | 40 kg |

Accessoires

| | | |
|--------|---|---|
| 157956 |  | frein central pour chariot de manutention, en caoutchouc, pour diamètre de roue 160 mm |
| 158397 |  | roulettes déflectrices pour chariot de manutention, en plastique, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
| 158398 |  | panier en fil pour chariot de manutention, avec revêtement en zinc anti-corrosion, hauteur x largeur x profondeur 225 x 520 x 195 mm |
| 158401 |  | jeu de roulettes ESD, pour chariot de manutention, bandage TPE, force 300 kg, Ø de roue 160 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
| 158404 |  | barre de protection pour chariots à dossier, en plastique |
| 158411 |  | Jeu de roulettes, pour chariot de manutention, bandage polyamide, Ø de roue 150 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
| 158416 |  | protège-pieds pour roulette pivotante et fixe, pour diamètre de roue 160 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
| 158420 |  | tableau, en bois, format portrait pour DIN A4 |
| 158421 |  | tableau, en bois, format paysage pour DIN A4 |
| 158425 |  | plateau pour chariot de manutention, en tôle de zinc, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |