

# Feuille de données du produit



Article N°: 2571 Chariot à ridelles latérales

Equipements de manutention



Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007, plateau en mélaminé surface effet hêtre, ridelles latérales avec barres verticales distantes de 130 mm, hauteur des ridelles 750 mm. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

## Détails techniques:



Charge totale (kg)	600
Longueur de surface utile (mm)	1000
Largeur de surface utile (mm)	540
Hauteur de zone de chargement (mm)	270
Longueur totale (mm)	1069
Largeur totale (mm)	609
Hauteur totale (mm)	1025
Type de pneu	TPE
Roues (mm)	200 x 40
Configuration	Holz
Poids (kg)	39
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976025711