

opvangbak classic-line

voor 1 x IBC, opvangvolume 1000 l,
hoogte x breedte x diepte 1180 x
1350 x 1650 mm, met aftapbok en
rooster, van staal met slag- en
krasvaste poedercoating in blauw

Artikelnummer: 235676



opvangbak

- voor opslag onderdak
- Geschikt voor aquatoxische stoffen
- voor 1 x IBC
- opvangvolume 1000 l
- hoogte x breedte x diepte 1180 x 1350 x 1650 mm
- met aftapbok en rooster
- van staal met slag- en krasvaste poedercoating in blauw
- bodemopvangbak met ÜHP-toelating
- 5 jaar garantie





Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	opvangbak	materiaal	staal
type opvangbak	opvangbak	oppervlak	m. poedercoating

opslagplaats	onderdak	kleur	blauw
capaciteit	1 x IBC	opvangbak uitrusting	affapbok, rooster
opvangvolume	1000 l	onderbouw	vorkkoker
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische stoffen	onderrijdbaar	ja
bouwwijze (toelating)	bodemopvangbak met ÜHP-toelating	kleur uitvoering	blauw
hoogte	1180 mm	garantie	5 jaar
breedte	1350 mm	gewicht	230 kg
diepte	1650 mm		

Gerelateerde Producten

235678		PE-bekleding voor opvangbak, voor opvangbak met 1000 l volume en 1350 mm breedte, van polyethyleen
235680		kannendragers voor opvangbak, hoogte x lengte x breedte 300 x 360 x 365 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag