

**Wilms**

## **Heteluchtkachel**

**B125**

hoogte x lengte x breedte 660 x 990 x 584 mm, eenvoudig te dragen door duwbeugel, in geel

**Artikelnummer: 243730**

**Wilms**



### Heteluchtkachel

- Voor gebruik in Werkplaatsen, hallen, tenten en nieuwbouw voor het verwarmen, ijsvrij maken en ontdooien of voor het drogen
- Verwarmingscapaciteit 40 kW, luchtcapaciteit 920 m<sup>3</sup>/h
- Tankinhoud 38 l
- hoogte x lengte x breedte 660 x 990 x 584 mm
- Max. brandstofverbruik van 3 kg/h (stookolie, diesel, petroleum)
- spanning 230 V
- Verbranding zonder resten door lagedruk-verstuiversysteem, automatische temperatuurgestuurde werking door kamerthermostaat mogelijk
- eenvoudig te dragen door duwbeugel
- onderbouw met wielen
- in geel
- inhoud levering: Kamerthermostaat, vlamdetector

## Technische details

kantoorhulp	verwarming	breedte	584 mm
type verwarming	Heteluchtkachel	spanning	230 V
geschikt voor (branches)	Werkplaatsen, hallen, tenten, nieuwbouw	kleur	geel
geschikt voor (gebruik)	verwarmen, ijsvrij maken, ontdooien , drogen	Verwarming functie	Verbranding door lagedruk-verstuiversysteem
	40 kW	greep	duwbeugel
	920 m³/h	onderbouw	wielen
	38 l	inhoud levering	Kamerthermostaat, vlamdetector
Brandstofverbruik	3 kg/h	WEEE-registratienummer	DE90579767
hoogte	660 mm	WEEE-apparaatsoort	warmtewisselaar cat. 1
lengte	990 mm	gewicht	27 kg