

## kabelhaspel

behuizing gesloten, kabel 15 m lang,  
voor stroom, CEE-stekker

Artikelnummer: 525981



## Kabelhaspel

kabelhaspel

- van kunststof in blauw
- behuizing gesloten
- kabel 15 m lang
- voor stroom
- kabel volledig geïsoleerd met kunststof mantel
- CEE-stekker
- ter bevestiging aan de muur of het plafond
- beschermingsklasse IP42: stof- en spatwaterdicht
- levering inclusief bevestigingsmateriaal

## Technische details

uitrusting werkplaats	kabelhaspel	materiaal	kunststof
type behuizing	gesloten	kleur	blauw
kabellengte	15 m	incl. slang/kabel	ja
stekkertype	CEE	ip beschermingsklasse	42: stof- en spatwaterdicht
medium	stroom	inhoud levering	inclusief bevestigingsmateriaal
opstelling	wand/plafond	gewicht	6 kg

## Dit past ook bij ...

221109		Vloerstandaard voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, Passend voor wielen met 450 mm diameter, frame van metaal in wit
221140		poetsdoek, cellulose, oppervlak gestanst, 800 doekjes, lengte x breedte 300 x 230 mm, wit, rollen lengte x diameter 240 m x 225 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221242		vuilniszak, inhoud 60 l, 28 µm dik, in zwart
221330		beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met krasvaste coating, kleurloos, uitrusting: zijbescherming, directe ventilatie
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm
501757		set kettingstaanders, set bestaande uit: 6 kettingstaanders, 10 m ketting, 10 verbindingsschakels, 10 inhanghaken, paal hoogte x diameter 870 x 40 mm, lengte 10 m, paal van kunststof in rood/wit, in rood/wit
505160		presentatiehoes, DIN A4 in staand formaat, frame van staaldraad met kunststof ommanteling in rood, frame met metalen oog
591199		perfolaat, blad hoogte x breedte 450 x 1000 mm