

Scangrip

Inspektionslichtkopf MULTILIGHT CONNECT FLEX

Geeignet für Arbeitsleuchtengriff,
Leuchtmittel: COB-LED, Lichtstrom
375 - 750 Lumen, Abstrahlwinkel 110 °

Artikelnummer: 254544



Inspektionslichtkopf

- Geeignet für Arbeitsleuchtengriff
- Höhe x Länge x Breite 41 x 244 x 41 mm
- Leuchtmittel: COB-LED
- Lichtstrom 375 - 750 Lumen
- Leuchtdauer 12,5 - 26 h
- Abstrahlwinkel 110 °
- In alle Richtungen drehbar
- Kompatibel mit METABO/CAS
- Temperaturbeständig von -10 °C bis +40 °C
- Schutzart IP30: Fremdkörper > 2,5 mm
- 3 Jahre Garantie



Technische Details

Werkzeugtyp	Industrielampe	Leuchtenkopf Ausführung	In alle Richtungen drehbar
Lampentyp	Inspektionslichtkopf	Länge	244 mm
geeignet für (Produkt/Material)	Arbeitsleuchtengriff	Höhe	41 mm

Leuchtmitteltyp	COB-LED	Breite	41 mm
Leuchtdauer	12,5-26 h	Temperaturbereich	-10 °C bis +40 °C
Lichtstrom	375-750 Lumen	IP Schutzart	30: Fremdkörper > 2,5 mm
dimmbar	ja	Garantie	3 Jahre
Abstrahlwinkel	110 °	WEEE-Geräteart	Lampen KAT 3
Akkutyp	METABO/CAS	Gewicht	0,12 kg
Akkuleistung	5,2 Ah		

Zubehör

254540



Arbeitsleuchte mit austauschbarem Leuchtenkopf, Leuchtmittel: COB-LED, Lichtstrom 750 - 1500 Lumen, Mit Halterung, Haken und Magnet, Abstrahlwinkel 110 °, Mit Netz-/Akkubetrieb