

**Artikelnummer:** 131921

**Kurzbeschreibung:** Profiellekbak type PW vlg. StawaR, voor 2 vaten, 224 l, 59 kg, oranje

**Langbeschreibung:** Profiellekbak type PW vlg. StawaR: Opslag van max. 4 vaten a' 200 l, ook met 60-l-vaten te combineren. Constructie van 3 mm plaatstaal, profielen dienen als stavlak. 100 mm insteekhoogte. Stapelbaar. Conformiteitsverklaring (a'œHP) vlg. StawaR, toegestaan voor ontbrandbare vloeistoffen van de GHS-categoriea' «n 1-3, en voor waterverontreinigende vloeistoffen in de GHS-categoriea' «n 1 - 4. Gelakt (in verschillende kleuren) of vuurverzinkt vlg. EN ISO 1461.

- 2 x 200 l-vat** afm. uitw.: l 1200 x b 800 x h 360 mm opvangvolume: 224 l draagvermogen: 600 kg
- 4 x 200 l-vat** afm. uitw.: l 1200 x b 1200 x h 285 mm opvangvolume: 230 l draagvermogen: 1200 kg
- 4 x 200 l-vat** afm. uitw.: l 1200 x b 1200 x h 410 mm opvangvolume: 410 l draagvermogen: 1200 kg

