

Synergy 21 LED Flex Strip neutralweiß DC12V 24W IP67



kwh/1000h:	24,00
Lumen:	1500
Watt:	24,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C



Synergy 21 LED Flex Strip neutralweiß DC12V 24W

Spannung: 12V
Watt: 24W
Lichtfarbe: neutralweiß 5000 ± 250K
Abstrahlwinkel: 120°
LED Anzahl: 300
Schutzart: IP67, empty tube
Maße: 5000*10*3 mm
Gewicht: 0,090 kg
Kürzbar alle 3 LED
Klebeband zur Montagehilfe auf der Rückseite

Strip an Markierungsmarken mit scharfer Schere kürzbar.
!Achtung! Strip muss zuvor auf Funktionalität überprüft werden.
Strip nur teilen wenn kein Strom anliegt.

Bitte beachten sie, dass auch LED Streifen gekühlt werden müssen.
Achten sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstemperatur von 40°C nicht überschreitet, da sonst die Lebensdauer nicht gewährleistet werden kann.

Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	120
Ampere:	2
CC oder CV:	CV
CRI:	>80
Dimmbar:	abhängig vom Netzteil
Länge:	5
LED Strip Klebeband:	ja
LED Strip Breite:	10
LED Strip Höhe:	3
LED Strip Klebeband:	ja
LED Strip kürzbar:	50
LED Strip Länge:	5000
Lichtfabe in Kelvin:	5000
Lichtfarbe:	neutralweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	5000
Lichtfarbe Name:	neutralweiß
Lumen:	1650
Schutzklasse:	IP67
Volt:	12
Gewicht:	0.2 Kg

Zubehör

Art.-Nr.	Name
81069	Synergy 21 LED zub Hohlbuchse mit Schraubklemmen
81068	Synergy 21 LED zub Hohlstecker mit Schraubklemmen
81741	Synergy 21 LED Flex Strip zub. Silikonbefestigungsschelle 10er Pack
76730	Synergy 21 Netzteil - 12V 36W Hohlstecker

Art.-Nr.	Name
98273	Synergy 21 LED Flex Strip zub. Testklemmen für Single Color Streifen
139522	Synergy 21 Netzteil - 12V 120W Mean Well IP67
181661	Synergy 21 Dimmer - Mean Well EnOcean wireless multi-channel PWM