



USB 2.0 auf SATA/IDE-Adapter

3-in-1-Adapter mit Backup auf Knopfdruck

Part No.: [179195](#)

EAN-13: 0766623179195 | UPC: 766623179195

Zum Anschluss einer SATA-Festplatte an einen USB-Port

Schnelles Archivieren von wichtigen Daten

Der Manhattan Hi-Speed USB 2.0 auf SATA/IDE Adapter mit Netzteil verbindet SATA und IDE Festplatten, sowie CD/DVD Laufwerke mit Hilfe eines USB Ports. Das Übertragen von Daten zwischen Desktop und Notebook Computern, Sichern oder Speichern großer Datenmengen auf externen Laufwerken ist jetzt noch schneller und einfacher. Als Bridge eingesetzt, können Daten sogar zwischen zwei gleichzeitig angeschlossenen externen SATA und IDE Festplatten übertragen werden. Kompatibilität mit allen Laufwerkstypen von 2.5" bis 5.25", ist dieser Adapter das ideale Tool für professionellen und privaten Einsatz.

Einfacher Anschluss über den USB-Port

Mit Hilfe des gängigen USB-Anschlusses können jetzt Festplatten, DC/DVD Laufwerke, ZIP Laufwerke oder andere externe Laufwerke ganz einfach mit dem Computer verbunden werden. Das beiliegende Netzteil versorgt dabei die Laufwerke bei Bedarf mit Strom.

Geeignet für professionellen und privaten Einsatz

Mit steigender Nachfrage nach Datensicherheit und -wiederherstellung, eignet sich der MANHATTAN Hi-Speed USB 2.0 auf SATA/IDE Adapter mit Netzteil ideal zum Kopieren, Duplizieren, Sichern oder Übertragen großer Datenmengen von einem Laufwerk auf ein anderes. Und durch die einfache Installation mittels

Plug and Play bietet der Adapter einen komfortablen Weg zum Transferieren, Sichern und Ablegen von Daten, sowie dem Testen von Festplatten.

Merkmale:

- Bietet schnellen Zugriff auf IDE- und SATA-Festplatten sowie Backup auf Knopfdruck
- Datenaustausch zwischen SATA- und IDE-Festplatte, wenn beide gleichzeitig angeschlossen sind
- Unterstützt Datenübertragungsraten bis zu 1,5 Gbit/s über SATA und 480 Mbit/s über Hi-Speed USB 2.0
- Unterstützt 48-bit LBA (Logical Block Addressing)
- Geeignet für externe SATA- und IDE-Festplatten bis zu 5,25"
- Plug&Play; hot-swappable; Windows-, Mac- und Linux-kompatibel
- 3 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standards und Zertifikate

- USB 2.0
- USB 1.1
- Complies with ATA/ATAOI-100 spec v1.0 standards
- SATA 1.0
- FCC
- CE
- EuP
- WEEE

Allgemein

- USB 2.0 A Stecker; SATA L-Type Stecker; IDE 40-Pin; IDE 44-Pin Anschluss
- Hi-Speed USB 2.0 Anschluss
- 480 Mbps maximale Transferrate
- Unterstützt SATA, enhanced-SATA, IDE und enhanced-IDE Laufwerke

Netzteil

- Input: 100 – 250 V AC / 50 – 60 Hz maximal 0.5 A
- Output: 5 V / 2 A; 12 V / 2 A

Technische Details

- 9.8 x 7 x 1,8 cm
- Kabel: USB, 76.2 cm (30 in.); SATA, 10 cm (4 in.); 4-Pin SATA Y-Stromanschluss, 76.2 cm (30 in.); Stromanschluss, 1.7 m (67 in.)
- Gewicht: 303 g inkl. Netzteil

Systemvoraussetzungen

- Ein verfügbarer USB Typ A Anschluss
- Windows XP/Vista/7/8/8.1/10

Lieferumfang

- Hi-Speed USB 2.0 - SATA/IDE Adapter
- Netzteil, 4-pol. Stromkabel und USB-Kabel
- Handbuch und Software CD



