

Artikelnummer: 132085

Kurzbeschreibung: Chemikalienschrank, Flügeltür und Glasausschnitt, 4 Auszüge, H 1950 mm, reinweiß

Langbeschreibung: Chemikalienschrank, Flügeltür und Glasausschnitt, 4 Auszüge, H 1950 mm: Zur vorschriftsmässigen Lagerung von wassergefährdenden, nicht entzündbarer Flüssigkeiten und Giftstoffen in Arbeitsräumen ausgestattet mit im Raster von 25 mm höhenverstellbaren Fachböden optimale natürliche Belüftung durch Lüftungsgitter in Bodennähe. Alle Schrankmodelle sind vorbereitet für den Anschluss an eine technische Entlüftung, optional mit passendem Entlüftungsaufsatz lieferbar Flügeltür geschlossen Glasausschnitt (Tür) 4 Tablarauszüge mit Kunststoff-Auffangwanne Zylinderschloss im Drehgriff integriert Robuste Konstruktion mit hochwertiger Strukturlackierung Integrierte Stellfüsse für einfaches Ausrichten Natürliche Belüftung im Bodenbereich Maße: B 545 x T 520 x H 1950 mm Lieferbar in 7 verschiedenen Türfarben Korpusfarbe: Anthrazitgrau (RAL 7016) Die Produktabbildung enthält Zubehör/Dekomaterial, welches nicht zum Lieferumfang gehört.



EAN/GTIN: 4054923051560