

## Termékinformációk

# 83 20 020

## Sarok-csőfogó 45°

DIN 5234

- Svéd alak
- 45° lesarkított pofa
- Forgásiránnyal szemben elhelyezkedő fogazás
- Fogazás külön induktív úton edzett
- Kettős-T profilmogantyú
- Hozzáfogott állítóanya
- Piros porlakkozott, pofák polírozva
- Króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, több lépcsőben olajban edzett



### Általános

Cikkszám	83 20 020
EAN	4003773014232
Fogó	piros porfesték-bevonattal
Súly	2.596 g
Méret	570 x 72 x 28 mm
Szabvány	DIN 5234

### Műszaki jellemzők

fesztáv	70 mm
Kapacitás csövekhez (átmérő)	Ø 2 3/4 Coll
Kapacitás csövekhez (átmérő)	Ø 70 mm
Kapacitás anyacsavarokhoz kulcsnyílás	70 mm
Belső átmérő hüvelyk	Ø 2 Coll

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

