

Broszura informacyjna

98 03 08

Wkrętaki nasadowe

Z rękojeścią wkrętakową

IEC 60900 DIN EN 60900

- Ergonomiczna dwukomponentowa rękojeść o zoptymalizowanym kształcie zapewnia wygodne i efektywne przenoszenie siły bez uczucia zmęczenia
- Kształt rękojeści zapobiega staczaniu się narzędzia
- Stal chromowo-wanadowo-molibdenowa



⚠ 1000 V ⚡

Ogólna	
Nr art.	98 03 08
EAN	4003773024095
Szczypce	czernione
rękojeści	Rękojeść dwukomponentowa izolowana wg VDE
Waga	125 g
Wymiary	237 x 35 x 32 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy
Atrybuty techniczne	
Rozmiar S	8,0 mm
Maks. długość rękojeści	112 mm
Średnica główki d	15 mm
Długość ostrza	125 mm
izolowane wg VDE	ja

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych