

fetra chariot caisse

force 600 kg, plateau longueur x largeur 1000 x 700 mm, hauteur x longueur x largeur 1113 x 1130 x 725 mm, rehausse : 4 parois (paroi pleine), 1 paroi longitudinale rabattable, couvercles rabattable 2 fois et avec anneaux pour cadenas, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, avec bandage TPE



Numéro d'article: 154944

fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY

fetra Chariot caisse

Force 600 kg









chariot caisse



- force 600 kg
- plateau longueur x largeur 1000 x 700 mm
- hauteur x longueur x largeur 1113 x 1130 x 725 mm
- rehausse : 4 parois (paroi pleine), 1 paroi longitudinale rabattable
- couvercles rabattable 2 fois et avec anneaux pour cadenas
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- structure en acier, soudé
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 200 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- frein selon EN 1757-3
- 10 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	couvercle	oui
type de chariot	chariot caisse	fonction couvercle	rabattable 2 fois
matériau	acier	équipement couvercle	Anneaux pour cadenas
matériau de finition	soudé	matériau de plateforme	bois
charge	600 kg	pneumatique	TPE
longueur de plateau	1000 mm	Ø de roue	200 mm
largeur de plateau	700 mm	roulement	roulement rainuré à billes
hauteur	1113 mm	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
hauteur utile	806 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
longueur	1130 mm	disposition des roues	rectangulaire
largeur	725 mm	surface	finition peinture époxy
norme européenne	non	couleur	bleu brillant // RAL5007
rehausses	4 parois (paroi pleine)	norme	EN 1757-3 (frein)
fonction rehausses	1 paroi longitudinale rabattable	garantie	10 années
poignée	1 pièce	Poids	87 kg

Accessoires

119194		roue, diamètre 200 mm, avec bandage polyuréthane, moyeu avec roulement à billes, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
147905		roue, force 400 kg, bandage air, diamètre 220 mm, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
158760		Jeu de roulettes, bandage élastique, non tachant, Ø de roue 200 mm, moyeu avec roulement à billes, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
158816		support pour lecteur de code-barres pour chariot d'entrepôt, en acier, hauteur x largeur 150 x 120 mm
225609		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteilles de diamètre 65 à 110 mm, hauteur x largeur x profondeur 288 x 69 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225611		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 73 x 144 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225613		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 87 x 160 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225614		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 280 x 76 x 132 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant

225615		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 284 x 96 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
309745		roue, avec bandage polyamide, diamètre 200 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal