

Schake waarschuwingslamp

lampen: LED, lichtuitrede beide zijden in rood, hoogte x breedte x diepte 380 x 190 x 175 mm, diameter 180 mm, uitgerust met schemerautomaat, constant knipperlicht

Artikelnummer: 218620



Schake Obstakellamp

waarschuwingslamp



- geschikt voor buiten
- lampen: LED
- energie-efficiëntieklasse A
- lichtuitrede beide zijden in rood
- hoogte x breedte x diepte 380 x 190 x 175 mm
- diameter 180 mm
- voedingsvoorzorging via batterij 2x6 V
- uitgerust met schemerautomaat, constant knipperlicht
- van kunststof in geel
- levering zonder batterijen

Technische details





afbakening en verkeer	beheersysteem	breedte	190 mm	
	beheersysteem	waarschuwingslamp	diepte	175 mm

plaats van toepassing	buiten	spanningsverzorging	batterij 2x6 V
type lamp	LED	waarschuwingslamp uitrusting	schemerautomat, constant knipperlicht
energie-efficiëntieklasse	A	kleur bak	geel
materiaal	kunststof	inhoud levering	zonder batterijen
kleur lamp	rood	WEEE-registratienummer	DE56289493
lichtuitstraling	beide zijden	WEEE-apparaatsort	klein apparaat cat. 5
diameter lamp	180 mm	merk volgens EAR-registers	Schake
hoogte	380 mm	gewicht	1,1 kg

Gerelateerde Producten

218621		reservesleutel voor waarschuwingslamp, van kunststof in rood
218622		Batterij voor waarschuwingslamp, 7 Ah spanning, 6 V vermogen

Dit past ook bij ...

221169		oordoppen in navulverpakking, geluiddemping 29 dB, van polymeerschuimstof in geel
221212		werkhelm, voor 510 - 610 mm hoofdomvang, helmschaal van polyethyleen in wit
221266		werkhandschoen, van jersey/geitenleer in blauw, handrug van jersey van katoen, ademend en naadloos, afmeting 9
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat