

MAUL

LED-bureaulamp

MAULsirius

LED, lamp niet vervangbaar, energie-efficiëntieklasse F / E, gewogen energieverbruik 81 kWh / 1.000 h, traploos dimbaar, traploos instelbare kleurtemperatuur en bewegings- en daglichtsensor, opstelling met klemvoet, klemwijdte 95 mm, van aluminium in zilverkleurig

Artikelnummer: 227090



MAUL led-tafellicht MAULsirius

met constante lichtregeling en biologisch effectief licht

LED-bureaulamp

- LED, lamp niet vervangbaar
- energie-efficiëntieklasse F / E, gewogen energieverbruik 81 kWh / 1.000 h
- traploos dimbaar, traploos instelbare kleurtemperatuur en bewegings- en daglichtsensor
- lampenkop met ca. 70% straling naar boven en 30% naar onder
- uitgerust met touchfeld aan de zuil
- opstelling met klemvoet, klemwijdte 95 mm
- van aluminium in zilverkleurig
- 2 jaar garantie

Technische details

kantoorhulp	branden	dimbaar	ja
type lamp	LED-bureaulamp	lampkop uitrusting	ca. 70% straling naar boven, 30% naar onder
opstelling	klemvoet	loep	nee
spanwijdte klemvoet	95 mm	draaibaar	nee
arm kantelbaar	nee	lamp uitrusting	touchfeld aan de zuil

type lamp	LED	hoogte	1200 mm
lampkleur	daglicht- tot warmwit	materiaal	aluminium
kleurtemperatuur	3000-5500 kelvin	kabellengte	2,5 m
verlichtingssterkte	1440-3360	kleur	zilverkleurig
lichtstroom	8750	certificering	GS // TÜV
energie-efficiëntieklasse	F / E	garantie	2 jaar
gewogen energieverbruik	81 kWh / 1.000 h	WEEE-registratienummer	DE56172171
led	ja	WEEE-apparaatsoort	lampen cat. 3
lamp vervangbaar	niet vervangbaar	merk volgens EAR-registers	MAUL
brandduur	30000 h	gewicht	6,797 kg
lamp functie	traploos dimbaar, traploos instelbare kleurtemperatuur en bewegings- en daglichtsensor		