

## ZARGES

### klapsteiger

#### PaxTower S-PLUS 1T

platform hoogte 2,55 m, breedte x diepte 1800 x 600 mm, steigerhoogte 3,65 m, steiger van aluminium, platform van zeefdrukplaat

Artikelnummer: 231507



## ZARGES Verrijdbare klapsteiger PaxTower S-PLUS 1T

### in een handomdraai opgezet

klapsteiger

- Voor een werkhoogte tot ca. 4,55 m
- platform hoogte 2,55 m, breedte x diepte 1800 x 600 mm
- steigerhoogte 3,65 m
- totale afmetingen zonder draagarm 1800 x 720 mm
- zwenkwielen met rem
- veilig in gebruik door rondom lopende balustrade en 4 draagarmen voor stevige stand
- in-/uitklapbaar voor snelle opbouw
- 4 zwenkwielen, wielen met rem
- steiger van aluminium, platform van zeefdrukplaat
- opbouw: snel door praktische kliksluitingen









- steigergroep 3
- conform DIN EN 1004-1
- Ballastvoorschriften in de opbouw- en gebruiksaanwijzing in acht nemen! Ballastgewicht niet meegeleverd.
- 10 jaar garantie
- gewicht 79,5 kg

## Technische details

|                           |                     |                               |  |
|---------------------------|---------------------|-------------------------------|--|
| stijgtechniek             | steiger             | veiligheidsuitrusting steiger | rondom lopende balustrade // 4 draagarmen  |
| steigertype               | klapsteiger         | balustrade                    | ja   |
| materiaal steiger         | aluminium           | steiger functie               | in-/uitklapbaar  |
| materiaal platform        | zeefdrukplaat       | in-/uitklapbaar               | ja   |
| steigerhoogte             | 3,65 m              | verrijdbaar                   | ja   |
| werkhoogte                | 4,55 m              | onderbouw                     | 4 zwenkwielen  |
| hoogte platform           | 2,55 m              | wieluitrusting                | wielen met rem   |
| breedte platform          | 1800 mm             | opbouw                        | snel door praktische kliksluitingen  |
| diepte platform           | 600 mm              | steigergroep                  | 3  |
| platforms aantal          | 1                   | norm                          | DIN EN 1004-1  |
| breedte (zonder zwenkarm) | 1800 mm             | gebruiksaanwijzing            | Ballastvoorschriften in de opbouw- en gebruiksaanwijzing in acht nemen! Ballastgewicht niet meegeleverd. |
| diepte (zonder draagarm)  | 720 mm              | garantie                      | 10 jaar  |
| platform belastbaar tot   | 200 kg              | gewicht                       | 79,5 kg  |
| steiger uitrusting        | zwenkwielen met rem |                               |  |

## Dit past ook bij ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 149272 |  | keuringsvignet, gecontroleerd conf. BetrSichV/DGUV, sticker, diameter 30 mm, in jaarkleur   |
| 149286 |  | vignet, gecontroleerd conf. BetrSichV/DGUV, sticker, hoogte x breedte 90 x 40 mm  |
| 215546 |  | veiligheidshandaafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 38 - 76-kern, afroller van metaal/kunststof in blauw/wit  |
| 221260 |  | duwbeugelwagen, draagvermogen 150 kg, lengte x breedte 740 x 480 mm, platform van staal met antislipmat, opbouw duwbeugel, duwbeugel in-/uitklapbaar, 2 zwenk- en 2 bokwielen |
| 221388 |  | noppenhandschoen, van polyamide in grijs/zwart met nitril-coating, antislip, afmeting 9   |
| 523826 |  | set kettingstaanders, set bestaande uit: 4 kettingstaanders, 6 m ketting, paal diameter 48 mm, paal in rood/wit, in rood/wit  |

