

RAU

Fahrbare Werkbank

Serie 8000

Höhe x Breite x Tiefe 880 x 750 x 700 mm, Tischplatte aus Buche, mit Lackleinölung, Traglast 450 kg, Gestellausführung 4 Rollen, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Unterbau mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen



RAU.



Artikelnummer: 148652



RAU Werkbank Serie 8000

Fahrbare Werkbank

- Höhe x Breite x Tiefe 880 x 750 x 700 mm
- Tischplatte aus Buche, mit Lackleinölung
- Plattenstärke 40 mm
- Traglast 450 kg
- Gestellausführung 4 Rollen
- Konstruktion aus Stahl
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Unterbau mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- mit Gummi-Bereifung auf Polypropylen-Felge
- Rad Ø 125 mm
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
- 10 Jahre Garantie

Möbeltyp	Tisch	Gestellform	4-Fußgestell
Tischtyp	Werkbank	Material Gestell	Stahl
Gestellausführung	4 Rollen	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Höhe	880 mm	Farbe Gestell	lichtgrau // RAL7035
Breite	750 mm	fahrbar	ja
Tiefe	700 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Stärke Platte	40 mm	Bereifung	Gummi
Traglast	450 kg	Rad-Ø	125 mm
höhenverstellbar	nein	Radlager	Gleitlager
elektrisch leitend	nein	Material Felge	Polypropylen
Werkbank Ausstattung	1 Schiebebügel	Anlieferung	fertig montiert
Material Platte	Buche	Garantie	10 Jahre
Oberfläche Platte	mit Lackleinölung	Gewicht	40 kg