

ZARGES

Fahrbare Podesttreppe

Podest Höhe 0,6 m, Podest Breite x Tiefe 600 x 400 mm, 3 geriefte Stufen (inkl. Podest), 45° Neigung, Aus Aluminium, 2 Rollen



Artikelnummer: 219774



ZARGES Podesttreppe

Neigung 45°

Fahrbare Podesttreppe

- Podest Höhe 0,6 m, Podest Breite x Tiefe 600 x 400 mm
- Aufstieg einseitig
- 3 geriefte Stufen (inkl. Podest)
- Stufenbreite 600 mm
- Höhe 0,6 m
- 45° Neigung
- Ausladung 1,07 m
- Aus Aluminium
- Handlauf als Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)
- 2 Rollen
- belastbar bis 300 kg, Stufen bis 150 kg belastbar
- Gewicht 31,2 kg

Technische Details

| | | | |
|---------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------|
| Steigtechnik | Podesttreppe | Ausladung | 1,07 m |
| Material | Aluminium | Höhe | 0,6 m |
| Nutzung | einseitig | belastbar bis | 300 kg |
| Höhe Podest | 0,6 m | Stufen belastbar bis | 150 kg |
| Breite Podest | 600 mm | klappbar | nein |
| Tiefe Podest | 400 mm | fahrbar | ja |
| Stufen Anzahl | 3 | Sicherheitsbügel | nein |
| Stufen-/Sprossentyp | geriefte Stufen | Handlauf | als Zubehör (nicht enthalten) |
| Breite Stufen | 600 mm | Unterbau | 2 Rollen |
| Neigung | 45 ° | Gewicht | 31,2 kg |

Zubehör

| | | |
|--------|--|--|
| 219787 |  | Handlauf für Podesttreppe, 45° Neigung, Für 3 Stufen |
| 219790 |  | Geländer für Podesttreppe |