


## ZARGES

### Stufenstehleiter

#### XLstep B

Länder-Ausführung NL, Aufstieg beidseitig, 2 x 5 Aluminium gerieft (inkl. Podest), Holmlänge 1,36 m, Aus Aluminium, Holme eloxiert

Artikelnummer: 219807



## ZARGES Stufenstehleiter XLstep B



### Ausführung NL

Stufenstehleiter

- Länder-Ausführung NL
- Aufstieg beidseitig
- 2 x 5 Aluminium gerieft (inkl. Podest)
- Stufentiefe 80 mm
- Holmlänge 1,36 m
- Stufen-Holm-Verbindung genietet
- Sichere Anwendung durch Sicherheitsbügel und Spreizsicherung
- Rutschsichere Kunststofffüße am Holmende
- Aus Aluminium, Holme eloxiert
- aufgestellt Höhe x Breite 1240 x 500 mm
- Gewicht 4,5 kg
- Qualitätssicherung gemäß DIN EN 131 professional
- 10 Jahre Garantie

Steigtechnik	Stehleiter	fahrbar	nein
Leitertyp	Stufenstehleiter	Sprossen-/Holmverbindung	genietet
Ländervariante	Ausführung NL	Sicherheitsausstattung Leiter	Sicherheitsbügel und Spreizsicherung
Material	Aluminium	Sicherheitsbügel	ja
Nutzung	beidseitig	Spreizsicherung	ja
Länge Holm	1,36 m	Ablageschale	nein
Arbeitshöhe	2,75 m	Oberfläche Holme	eloxiert
Stufen Anzahl	2 x 5	Treppengängig	nein
Stufen-/Sprossentyp	Aluminium gerieft	Unterbau	Rutschsichere Kunststofffüße
Tiefe Stufen	80 mm	Norm	DIN EN 131 professional
Höhe	1240 mm	Garantie	10 Jahre
Breite	500 mm	Gewicht	4,5 kg
klappbar	ja		

### Dazu passt auch ...

215697		Absperrband, Band Länge x Breite 100 m x 50 mm, Länge 100 m, In rot/weiß
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
221336		Stirnwandwagen, Ladefläche Länge x Breite 1250 x 680 mm, Plattform aus Holz mit Gummibelag, Aufbau 2 Stirnwände (Stahlrohr), 4 Lenkrollen, mit Vollgummi-Bereifung
227867		Arbeitsschutzhelm, für 530 - 630 mm Kopfweite, Helmschale aus Polyethylen in blau
523835		Gurtwarnständer, mit 1 Gurt(en), Pfosten Durchmesser 83 mm, Länge 3,7 m, Gurt in gelb/schwarz, Pfosten aus PVC in schwarz