


MarCator 1086 Ri. Digitális mérőóra

Funkciók

- ON/OFF
- RESET (kijelző nullázása)
- mm/inch
- Számlálási irány megfordítás
- PRESET (előre beállított méret)
- TOL (tűrés megadás)
- < 0 > (a tűrés kijelző üzemmódja)
- ABS (nullázáskor a kijelző nem veszti el a PRESET értéket)
- DATA (adatátviteli kábellel együtt)
- Tényező (beállítható)
- LOCK (egyéni gombzár)


- Beépített rádióadó
- Kontraszt gazdag LCD-kijelző
- 280°-kal elfordítható kezelő és kijelző rész
- Befogózár és mérőcsap rozsdamentes, edzett acélból
- A referenciarendszernek köszönhetően azonnal kész a mérésre
- **Szoftver:** MarCom Professional ingyenesen letölthető: www.mahr.com/marcom (csak Mahr adatkábelhez és USB és RS232C adatcsatlakozóval felszerelt rádiós rendszerekhez)
- **Számjegyek magassága:** 11 mm
- **Adatinterfész:** Digimatic, Opto RS232C, USB, Beépített vezeték nélküli kapcsolat
- **IP védelmi fokozat:** IP 42
- **Szállítási terjedelem:** Kezelési útmutató, Elem



Műszaki adatok

Rendelési sz.		4337624	4337625	4337626	4337627	4337628
Terméktípus		1086 Ri				
Mérési tartomány	mm	12,5	25	50	100	25
Osztásérték	mm	0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01				
Osztásérték	inch	.00002", .00005", .0001", .0002", .0005"				
Hibahatár	mm	0,004		0,008	0,009	0,004
Hibahatár 50 skálaosztás felett	mm	0,002				
Ismétlési pontosság	mm	0,001				
Mérőerő	N	0,65 – 0,9	0,65 – 1,15	1,25 – 2,7	1,8 – 3,5	0 – 0
Szabvány		Gyári szabvány				
Kiemelő kupak a mérőcsap végén		•				

Rendelési sz.	Befogózár	a	c	b
	mm	mm	mm	mm
4337624	8	126,3	13,5	23
4337625	8	153,4	26,5	26,8
4337626	8	267,3	52	40
4337627	8	420,3	103	91
4337628	8	153,4	26,5	26,8



Tartozékok


Rendelési sz.	Termékmegnevezés	Terméktípus
4884464	Elem 3 V, CR 2450 típus	
4102357	USB adatátviteli kábel (2 m)	16 EXu
4102915	Adatátviteli kábel Digimatic (2 m)	16 EWd
4102410	RS232C adatátviteli kábel (2 m)	16 EXr
4102220	Rádióvevő	i-Stick
4375004	Védőkupak 1075 R-hez / 1086 R-hez / 1087 R-hez	1086 s
4337421	Rögzítőszemes hátfal	1086 b
4336311	Bowdenes kiemelő (12,5 + 25 mm)	1085 a
4336237	Pneumatikus kiemelés (12,5 + 25 mm)	1082 p
4310103	Adapter persely (0,375" / 8 mm)	940
4336230	Pneumatikus kiemelés (50 + 100 mm)	1082 p




i-Stick



1085 a



1082 p



1082 p