

MUNK

Mehrzweck-Klappleiter

4 x 3 profilierte Sprossen, Holmlänge
3,65 m, aus Aluminium

Artikelnummer: 524276



MUNK Mehrzweck-Klappleiter

mit nivello®-Traversen

Mehrzweck-Klappleiter

- Aufstieg beidseitig
- 4 x 3 profilierte Sprossen
- Für eine Arbeitshöhe als Anlegeleiter bis ca. 4,8 m
- Holmlänge 3,65 m
- Bühne Höhe 0,99 m
- Sprossen Tiefe 30 mm
- Sprossen-Holm-Verbindung gebördelt
- 6 automatisch einrastende Gelenke
- nivello®-Traverse und -Leiterschuhe am Holmende
- geklappt Höhe x Breite x Tiefe 350 x 990 x 250 mm
- aus Aluminium
- Gewicht 13,3 kg



- 15 Jahre Garantie

Technische Details

Steigtechnik	Mehrzweckleiter	Breite geklappt	990 mm
Leitertyp	Mehrzweck-Klappleiter	Tiefe geklappt	250 mm
Material	Aluminium	klappbar	ja
Nutzung	beidseitig	fahrbar	nein
Holmlänge	3,65 m	Sprossen-/Holmverbindung	gebördelt
Arbeitshöhe als Anlegeleiter	4,8 m	Unterbau	nivello®-Traverse und -Leiterschuhe
Höhe Stehleiter	1,76 m	Leiter Funktion	6 automatisch einrastende Gelenke
Höhe Bühne	0,99 m	Spreizsicherung	nein
Länge Bühne	1400 mm	Sicherheitsbügel	nein
Sprossen Anzahl	4 x 3	Treppengängig	nein
Stufen-/Sprossentyp	profilierte Sprossen	Leiter Ausführung	zweiteilig
Tiefe Sprossen	30 mm	Garantie	15 Jahre
Höhe geklappt	350 mm	Gewicht	13,3 kg